

Bauer kiepbak

hoogte x lengte x breedte 680 x 1440 x 1280 mm, inhoud 0,75 m³, draagvermogen 1000 kg, Robuuste constructie van plaatstaal gelakt in RAL2000 geeloranje

Artikelnummer: 967487



Bauer Kiepbak voor spaanders

laag model

kiepbak

- lage bouwvorm
- hoogte x lengte x breedte 680 x 1440 x 1280 mm
- inhoud 0,75 m³
- draagvermogen 1000 kg
- gewicht 169 kg
- inrijhoogte x inrijbreedte 60 x 200 mm
- afstand vorklossen 495 mm
- Kantelfunctie handmatig via trekkoordontgrendeling
- zelfstandig terugzwenken bij openzetten van de bak en automatische vergrendeling van de kantelbeveiliging
- kraan en geperforeerd tussenlegbord (gat Ø 3 mm, deling 6 mm)
- Hoge stabiliteit door omgeslagen randversteving rondom
- Robuuste constructie van plaatstaal gelakt in RAL2000 geeloranje



Technische details

baktype kiepbak

breedte vorklossen 200 mm

inhoud	0,75 m³	afstand vorkokers	495 mm
hoogte	680 mm	inrijdbreedte	495 mm
lengte	1440 mm	kraan	ja
breedte	1280 mm	stapelbaar	nee
draagvermogen	1000 kg	nestbaar	nee
bouwwijze	lage bouwvorm	geschikt voor gevaarlijke stoffe	nee
materiaal	plaatstaal	oppervlak	gelakt
stabiliteit/versteviging/schoren	omgeslagen randversteviging rondom	kleur	geeloranje // RAL2000
kantelfunctie	handmatig	kleur uitvoering	geeloranje // RAL2000
terugzwenkfunctie	zelfstandig terugzwenken bij openzetten van de bak	plafond	als accessoire (niet inbegrepen)
kantelbeveiliging	Kantelbeveiliging automatisch	type deksel	klapdeksel
onderrijdbaar	ja	gewicht	169 kg
hoogte vorksloten	60 mm		

Gerelateerde Producten

518144



wielenset, voor kiepbak, draagvermogen 1350 kg

Dit past ook bij ...

203428



montagetrap, bordes hoogte x breedte x diepte 800 x 520 x 305 mm, 4 trede(n) met traanplaatprofiel (incl. bordes), van aluminium

525920



vorkenbord, hoogte x breedte x diepte 110 x 995 x 200 mm, van staal gelakt in RAL3000 vuurrood

527144



bezem, met kokosharen, Werkbreedte 500 mm, voor grof vuil

531837



vorkverlenging, hoogte x lengte x breedte 48 x 1600 x 106 mm, voor tanddoorsnede hoogte x breedte 40 x 80 mm, onderzijde open, van staal gelakt in RAL7021 zwartgrijs