

Servierwagen

Artikel-Nr.: 0111992 | SW 8x5/4

HUPFER
we make work flow



Technische Daten

Kapazität:	4 Borde
Rastermaß:	278 mm lichtetes Maß von Bord zu Bord
Nutzlast:	150 kg
Gewicht:	26.036 kg
Breite:	895 mm
Tiefe:	595 mm
Höhe:	1265 mm

*Bildbeispiel, technische Änderungen vorbehalten.
Ohne Dekoration.*

Servierwagen in Standardausführung mit tiefgezogenen Ablageborden.

Wagen in stabiler, selbsttragender und hygienischer Konstruktion aus hochwertigem Edelstahl. Rundrohrrahmen \varnothing 25 mm mit 4 fest eingeschweißten, tiefgezogenen Borden 800×500 mm mit 10 mm hohem Profilrand, schalldämmend unterfüttert, hygienisch um 35 mm abgekantet und nach innen gefalzt, in reinigungsfreundlicher Ausführung. Beidseitige, in den Rohrrahmen integrierte Schiebebügel sorgen für leichte Manövrierbarkeit. 4 Abweiserrollen aus Polyethylen dienen als Anfahrschutz, schützen sowohl den Wagen rundum als auch bauseitige Wände vor Beschädigungen. Wagen fahrbar auf 4 Lenkrollen, 2 mit Totalfeststellern, \varnothing 125 mm, mit Zapfenbefestigung.

Der Hupfer Servierwagen SW $8 \times 5/4$ wird in verschweißter Ausführung betriebsbereit geliefert und bietet im Vergleich eine sehr große Auswahl an wählbaren Zusatzoptionen. Die glatt gefalzten Bordumschläge ohne Hohlräume sorgen für gute Reinigungsmöglichkeiten und verhindern die Entstehung von Schmutzkecken.

Abrufdatum: 22.01.2024, 13:17:13 Alle Angaben/Maße sind Circa-Angaben, technische Änderungen vorbehalten. © Hupfer