

**PLANET Industrial Fast Ethernet Medienkonverter RJ45 / SC, 15km**

IFT-802TS15 4711213687563



**PLANET Media Converter, Singlemode  
10/100Base-TX to 100Base-FX SC Connector, Up to 15km**

**Die beste Lösung für raue Umgebungsbedingungen!**

- 1 1-Port 10/100Base-T RJ-45
- 1 1 Port 100Base-FX SC interface, bietet eine Übertragung von bis zu 15km
- 1 Redundante Stromversorgung: 12~48V DC, Redundante Stromversorgung mit Umpolungs-Schutzfunktion
- 1 IP-30 Schutz mit Metallgehäuse
- 1 DIN-Schiene (Hutschiene) und Wandmontage möglich
- 1 Relaisalarm für Port- und Stromausfall
- 1 Fall-, Schock- und Vibrationsstabilität
- 1 Entspricht den IEEE 802.3 und IEEE 802.3u Standards
- 1 Unterstützt Auto-Negotiation und 10/100Mbps half / full duplex Modus
- 1 High performance Store and Forward Architektur
- 1 Beugt Paketverlust durch Back Pressure (Half-Duplex) und IEEE 802.3x PAUSE frame flow control (Full-Duplex) vor
- 1 Unterstützt bis zu 1522 Byte Paketgrößen

**PLANET Industrial Fast Ethernet Medienkonverter RJ45 / SC, 15km**

IFT-802TS15 4711213687563

→ **Logistik**

	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm <sup>3</sup>
Karton-VPE	20	21,00	39,50	44,50	53,01	93178,33
Innen-VPE	1	1,05	5,00	21,00	15,00	1575,00
Einzel-VPE	1	1,05	5,00	21,00	15,00	1575,00
Netto einzeln ohne VP	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

→ **Verpackungstyp:**

