

Rollcart Handwagen

Traglast 700 kg, Ladefläche Länge x Breite 1160 x 760 mm, Plattform aus Siebdruckplatte mit rutschsicherer Oberfläche, wasserfest, Aufbauten: 4 Bordwände (Vollwand), 3 Wände abklappbar, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, 4 Räder, Räder mit TPE-Bereifung auf Kunststoff-Felge

Artikelnummer: 158259



Rollcart Handpritschenwagen

Traglast 700 kg

Handwagen

- Traglast 700 kg
- Ladefläche Länge x Breite 1160 x 760 mm
- Ladehöhe 410 mm
- Plattform aus Siebdruckplatte mit rutschsicherer Oberfläche, wasserfest
- Aufbauten: 4 Bordwände (Vollwand), 3 Wände abklappbar
- Lenkkranz kugelgelagert
- Scherendeichsel mit automatischer gedämpfter Rückstellung in Ruheposition
- mit Sicherheitsgriff
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- 4 Räder
- Räder mit TPE-Bereifung auf Kunststoff-Felge
- Radanordnung rechteckig

Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	Euronorm	nein
Wagentyp	Handwagen	Material Plattform	Siebdruckplatte
Traglast	700 kg	Oberfläche Plattform	rutschsicher
Aufbauten	4 Bordwände (Vollwand)	Plattform Ausführung	wasserfest
Aufbauten Funktion	3 Wände abklappbar	Wagen Ausstattung	ohne Ausstattung
Ladeflächenlänge	1160 mm	Rollen Anzahl / Art	4 Räder
Ladeflächenbreite	760 mm	Bereifung	TPE
Ladehöhe	410 mm	Material Felge	Kunststoff
Material	Stahl/Holz	Radlager	Rillenkugellager
Lenkung	Lenkkranz kugelgelagert	Radanordnung	rechteckig
Lenkstange	ja	Bremsentyp	automatische Feststellbremse
Deichsel	Scherendeichsel mit automatischer gedämpfter Rückstellung in Ruheposition	Bremse Funktion	wirkt auf die Vorderräder
Sicherheitsgriff	ja	Oberfläche Gestell	pulverbeschichtet
Länge	1400 mm	Farbe	enzianblau // RAL5010
Breite	840 mm	Gewicht	87 kg