

## Lacont Sicherheitsschrank storeLAB

Geeignet für wassergefährdende und brennbare Stoffe, Brandkammer getestet Typ 90, Höhe x Breite x Tiefe 1935 x 595 x 595 mm, Flügeltür, Türanschlag links, 3 Ebene(n) mit Wannensboden, unten Bodenwanne mit Lochblecheinsatz, Korpus mit Lackierung in RAL7035 Lichtgrau, Innenkorpus mit Beschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit Lackierung in RAL7035 Lichtgrau

Artikelnummer: 200125

storeLAB



## Lacont Sicherheitsschrank storeLAB

### Typ 90

Sicherheitsschrank

- zur Lagerung im Arbeitsraum
- Geeignet für wassergefährdende und brennbare Stoffe
- Brandkammer getestet Typ 90
- Höhe x Breite x Tiefe 1935 x 595 x 595 mm
- Höhe x Breite x Tiefe innen 1700 x 492 x 430 mm
- Konstruktion aus Stahl, Innenkorpus aus HPL-Platten
- Flügeltür, Türanschlag links
- sicher verschließbar mit Zylinderschloss
- mit temperaturabhängiger Türfeststellanlage
- Tür schließt im Brandfall selbstständig
- Türanschlag links
- 3 Ebene(n) mit Wannensboden, unten Bodenwanne mit Lochblecheinsatz





- Traglast je Ebene 75 kg
- Im Raster von 64 mm verstellbar
- Auffangvolumen Bodenwanne 22 l
- Bodenwanne mit Ü-Zeichen gemäß StawaR
- Be- und Entlüftung über zentrales Abluftsystem in der Rückwand mit Lüftungsschlitzen an jeder Lagerebene
- Lüftungsanschluss durch Rohrstutzen DN 80 auf dem Schrankdach
- Unterbau Sockel und Bodenausgleichsschrauben
- Korpus mit Lackierung in RAL7035 Lichtgrau, Innenkorpus mit Beschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Front mit Lackierung in RAL7035 Lichtgrau
- Ebenen mit Lackierung in RAL7035 Lichtgrau
- mit GS-Zeichen
- gebaut nach EN 14470, Teil 1, Isolierung nach DIN 4102
- erfüllt die Anforderungen nach TRGS 510, Anlage 3

## Technische Details



|                                   |  |                               |  |
|-----------------------------------|--|-------------------------------|--|
| Möbeltyp                          | Schrank  | Material                      | Stahl  |
| Gefahrstoff-Lagertyp              | Schrank  | Material Innenkorpus          | HPL-Platten  |
| Schrantyp                         | Sicherheitsschrank   | Farbe Korpus                  | lichtgrau // RAL7035   |
| Lagerort                          | im Arbeitsraum   | Farbe Innenkorpus             | lichtgrau // RAL7035   |
| Gefahrstoffeignung                | wassergefährdende und brennbare Stoffe                                     | Farbe Front                   | lichtgrau // RAL7035   |
| Höhe                              | 1935 mm  | Farbe Boden                   | lichtgrau // RAL7035   |
| Innenhöhe                         | 1700 mm  | Oberfläche Korpus             | lackiert   |
| Breite                            | 595 mm   | Oberfläche Innenkorpus        | beschichtet  |
| Innenbreite                       | 492 mm   | Oberfläche Front              | lackiert   |
| Tiefe                             | 595 mm   | Oberfläche Boden              | lackiert   |
| Innentiefe                        | 430 mm   | Innenausstattung              | lackiert   |
| Schrank Ausstattung               | Böden, Bodenwanne  | abschließbar                  | ja   |
| Böden / Ebenen Anzahl             | 3 Stück  | Schließsystem                 | Zylinderschloss  |
| Böden- / Ebenentyp                | Wannenboden  | Türtyp                        | Flügel Tür   |
| Böden- / Ebenentyp (unterste Ebe) | Bodenwanne mit Lochblecheinsatz  | Türanschlag                   | links  |
| Höhenverstellraster Ebene         | 64 mm  | Tür Ausstattung               | temperaturabhängige Türfeststellanlage                                 |
| Traglast Fachboden                | 75 kg  | Tür Funktion                  | schließt im Brandfall selbstständig                                    |
| Bodenwanne                        | ja   | Unterbau                      | Sockel und Bodenausgleichsschrauben                                    |
| Auffangvolumen Bodenwanne         | 22 l   | Zertifizierung                | GS   |
| Bauweise (Zulassung)              | Bodenwanne mit Ü-Zeichen gemäß StawaR                                      | Zertifizierung ASR            | entsprechend §4(3) ArbStättV ist eine jährliche Wartung vorgeschrieben |
| Brandschutz                       | Brandkammer getestet Typ 90  | Zertifizierung DIN-/EN-Normen | gebaut nach EN 14470, Teil 1, Isolierung nach DIN 4102                 |
| Lüftungsanschluss Schrank         | Rohrstutzen DN 80 auf dem Schrankdach                                      | Zertifizierung TRGS           | erfüllt die Anforderungen nach TRGS 510, Anlage 3                      |
| Be- und Entlüftung                | über zentrales Abluftsystem in der Rückwand mit Lüftungsschlitzen an jeder | Gewicht                       | 306 kg   |

## Zubehör

|        |  |   |
|--------|--|---|
| 149134 |   | Abluftüberwachung, für Gefahrstoff-Container, ex-geschützt, Leistung 0,69 W   |
| 149136 |   | Aufsatzadapter für Umluftsystem mit Filter für Gefahrstoffschränk, Höhe x Breite x Tiefe 210 x 310 x 510 mm         |
| 200144 |   | Wannenboden für Sicherheitsschränk, für Schrankbreite 959 mm, Für eine Fachlast von 70 kg, Aus Stahl mit Lackierung |
| 200147 |  | Wannenboden für Sicherheitsschränk, für Schrankbreite 959 mm, Für eine Fachlast von 70 kg, Aus Edelstahl            |
| 200149 |   | PE-Einlegewanne für Fachboden, für Sicherheitsschränk, für Schrankbreite 595 mm                                     |
| 200153 |   | Gift-Tresor für Sicherheitsschränk, Höhe x Breite x Tiefe 436 x 447 x 370 mm  |
| 200155 |   | Entlüftungsaufsatz für Gift-/Chemikalienschränk, Höhe x Breite x Tiefe 249 x 200 x 442 mm                           |
| 510926 |  | Umluftsystem für Gift-/Chemikalienschränk, Höhe x Breite x Tiefe 210 x 310 x 510 mm                                 |

## Dazu passt auch ...

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 200237 |  | Augenspülstation, Set bestehend aus: 1 x 500 ml Kochsalzlösung und 1 x 200 ml pH-Neutrallösung, Spiegel   |
| 200803 |  | Regal-Bodenwanne, Auffangvolumen 1000 l, Höhe x Breite x Tiefe 425 x 3280 x 1300 mm, mit Gitterrost aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung    |
| 504444 |  | Notfalltasche mit Microfaser-Sorbents, Set 17-teilig, Aufnahmekapazität 35 l pro Set, Tasche Höhe x Breite x Tiefe 500 x 500 x 220 mm   |
| 508470 |  | Erste-Hilfe-Schild, Aushang des Hauptverbandes der gewerblichen Berufsgenossenschaften (DGUV Information 204), Anleitung Erste Hilfe, Wandschild, aus Kunststoff, Oberfläche Standard, Höhe x Breite 560 x 400 mm |
| 509033 |  | Löschdeckenbox mit Decke, für Entstehungsbrände, Höhe x Breite x Tiefe 313 x 308 x 159 mm, Gehäuse aus Stahl, Decke aus Glasgewebe  |
| 525732 |  | Gefahrensymbol, Symbol/Text: wassergefährdend, Aufkleber, aus Folie, Höhe x Breite 20 x 20 mm   |
| 525753 |  | Gefahrensymbol, Symbol/Text: leicht entzündlich, Aufkleber, aus Folie, Höhe x Breite 50 x 50 mm   |

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 525760 |  A diamond-shaped hazard symbol with a red border. Inside, a black silhouette shows a tree on the left and a dead tree on the right, with a horizontal line below them representing water. | Gefahrensymbol, Symbol/Text: wassergefährdend, Aufkleber, aus Folie, Höhe x Breite 50 x 50 mm |
| 526779 |  A simple line drawing of a shower head on a curved arm, connected to a vertical pipe with a circular shower button at the bottom.   | Körperdusche, Anschluss 3/4" außen, aus Edelstahl, Zur Wandmontage                            |