



GSC 300 schwarz/black

Industrial Connectors:Rechteck-Steckverbinder GDM-Serie:Bauform AEN 175301-803 (DIN 43650) / ISO 4400:Gerätestecker

Lieferinformationen



Lieferstatus	bestellbar
Dokument erstellt am	22.07.2008

Produktbeschreibung

Beschreibung	Gerätestecker mit Einrollmutter, Schutzkontakt, 2 Schrauben M 3 x 10 und 1 Schraube M 3 x 5, ohne Kontakte
--------------	--

Typ	GSC 300 schwarz/black
Bestell-Nr.	931 382-100
Polzahl	2 + PE / 3 + PE
Norm	DIN EN 175 301-803-A
Gehäusefarbe	schwarz
Bauform	A

Zeichnung



Technische Daten

Bemessungsspannung	AC/DC 400 V
Bemessungsstrom	16 A
Durchgangswiderstand	≤ 4 mOhm

Anschlußart	crimpen (Erdkontakt: Schrauben)
Gehäusebefestigung	schrauben
Werkstoff	
Kontaktflächenmaterial	Sn
Kontaktträgermaterial	PA
Gehäusematerial	PA
Umgebungsbedingungen	
Schutzgrad (IEC 60529)	IP 65 (Dichtung notwendig) (im gesteckten Zustand)
Nennspannung	3
Temperaturbereich	-40 °C bis +125 °C
Brennbarkeitsklassen	
Kontaktträger	94 HB
Zulassungen	
VDE	VDE
SEV	SEV
Verpackungseinheit	
Verpackungseinheit	100 Stück
Lieferumfang bzw. Zubehör	
Zubehör gesondert zu bestellen	(NBR) Flachdichtung GSA 200-4, Bestell-Nr. 730 843-002; (EPDM) Flachdichtung GSA 200-7, Bestell-Nr. 730 268-003; Crimpkontakte RMC 480, Bestell-Nr. 731 470-021; Crimpzange XZC 0702, Bestell-Nr. 932 507-009