

**UNIVERSAL BENT****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Für Arbeiten unter Spannung müssen besondere Richtlinien beachtet und Werkzeuge verwendet werden, die speziell für diese Anwendung hergestellt und geprüft werden.

Weidmüller bietet dem Anwender ein komplettes, den nationalen und internationalen Prüfnormen entsprechendes Zangensortiment an.

Alle Zangen werden nach DIN EN 60900 geprüft und gefertigt.

Die Zangen wurden durch ihre ergonomische Gestaltung der Handform angepasst. Dadurch ergibt sich eine bessere Handpositionierung, die Finger werden nicht zusammengedrückt, was letztendlich ein ermüdungsfreies Arbeiten ermöglicht.

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Zange
Best.-Nr.	<a href="#">9041490000</a>
Typ	UNIVERSAL BENT
GTIN (EAN)	4008190397791
VPE	1 Stück

Erstellungs-Datum 30. Juli 2021 14:22:37 MESZ

Katalogstand 23.07.2021 / Technische Änderungen vorbehalten

## UNIVERSAL BENT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

Breite	200 mm	Breite (inch)	7,874 inch
Gewicht	204 g	Nettogewicht	206 g

### Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1

### Zangen

Backenlänge	lang	Gesamtlänge	200 mm
Leiterdurchmesser max. (H)	1,8 mm	Leiterdurchmesser max. (MH)	2,8 mm
Schneidenhärte	60 HRC	Schutzisoliert 1000 V	Nein

### Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000835	ETIM 7.0	EC000835
ETIM 8.0	EC000835	ECLASS 11.0	21-04-38-16

### Zulassungen

Zulassungen



### Downloads

Kataloge [Catalogues in PDF-format](#)