


# Lichtleiter SOOC-DS-H-M6-2-R40

Teilenummer: 552840

FESTO



## Datenblatt

Merkmal	Werte
Werkstoffhinweis	LABS-haltige Stoffe enthalten
Messverfahren	Reflexionslichttaster
Minimaler Objektdurchmesser	0,1 mm
Lichtleiter - Besonderheit	Große Reichweite
Reichweite	200 mm
Umgebungstemperatur	-55 ... 70 °C
Baugröße Kopf	M6
Lichtleiterlänge	2 m
Max. Anziehdrehmoment	3 Nm
Werkstoffinformation Gehäuse	Messing vernickelt
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1
Außen-Durchmesser	2,2 mm
Min. Biegeradius	40 mm
Schutzart	IP66
Werkstoffinformation Lichtleiter	PE