


LED-Flächenleuchte  
LEDF 600-8/2-0 AG  
210004983-00



## Produktbeschreibung

LED-Flächenleuchte zur Beleuchtung von Infoschildern oder der Türstation mit energiesparenden LEDs.

## Technische Daten

Betriebsspannung:	20–30 V DC
Betriebsstrom:	max. 670 mA
Schutzart:	IP 54
Umgebungstemperatur:	–20 °C bis +55 °C
Abmessungen (mm) B x H x T:	799 x 199 x 50

## Artikelinformationen

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe/Material	KG	Artikel-Nr.
LEDF 600-8/2-0 AG	LED-Flächenleuchte	Anthrazitgrau	D	210004983-00


## Zubehör

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe/Material	KG	Artikel-Nr.
Vario 611 AG	Lackstift	Anthrazitgrau	0	210007124-00

LED-Flächenleuchte  
LEDF 600-8/2-0 AG

210004983

Seite 2




---

## Zeichnungen / Montage

---





LED-Flächenleuchte  
LEDF 600-8/2-0 AG

210004983

Seite 3

---

## Weitere Dokumente

---

LEDF 600-... LED-Flächenleuchte

Konformitätserklärung

97,6 kB

[herunterladen](#)