


AS-i Leitung, profiliert gelb, TPE, ölfest 2 x 1,5 mm<sup>2</sup>, 1 km, auf Trommel besteht aus 1000 m Leitung



Allgemeine technische Daten	
Ausführung des Produkts	AS-Interface-Profileitung
Farben	gelb (AS-Interface)
Material	TPE
Menge	1-km-Trommel
Mechanische Daten	
Silikon-ausscheidungsfrei	ja
Biegeradius	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• bei fest verlegter Leitung minimal zulässig</li> <li>• bei bewegter Leitung minimal zulässig</li> </ul>	12 mm 24 mm
Halogenfreiheit	nein
Flexibilität	gut
Biegeverhalten nach DIN VDE 0472 Teil 603	nach 30.000 Hin- und Herbewegungen kein Bruch
Aderfarben	braun, blau
Umgebungsbedingungen	
Brandverhalten	flammwidrig nach IEC 60332-1;VDE 0482 T. 265-2-1;UL 1581 sec. 1061 cable flame;UL 1581 sec. 1060 CSA FT1
Öl-Beständigkeit	beständig

Ozon und Witterungsbeständigkeit	beständig
Temperaturbereich	
• ruhend	-40 ... +105 °C
• bewegt	-30 ... +105 °C

#### Approbationen/ Zertifikate

allgemeine Produktzulas- sung	Konformitätserklärung	Schiffbau	sonstiges
-------------------------------------	-----------------------	-----------	-----------



[Sonstige](#)



[Bestätigungen](#)

#### Weitere Informationen

**Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)**

<https://www.siemens.de/ic10>

**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3RX9014-0AA00>

**CAX-Online-Generator**

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3RX9014-0AA00>

**Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3RX9014-0AA00>

**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RX9014-0AA00&lang=de](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RX9014-0AA00&lang=de)

letzte Änderung:

04.11.2020