

VERBINDUNGSLEITUNG S7 UNGESCHIRMT 1,5M,
Verbindungsleitung ungeschirmt fuer SIMATIC S7-300/1500
zwischen Frontsteckmodul und Anschlussmodul 16x0,14 mm² mit
IDC-Steckern, Laenge = 1,5 m



Abbildung ähnlich

Zielsystem	SIMATIC S7-300 / 1500
Eignung zur Verwendung	Digitale I/O Baugruppen
Produkttyp-Bezeichnung	Vollmodularer Anschluß
Produkt-Bezeichnung	Rundleitung konfektioniert

Betriebsdaten / Überschrift

Betriebsspannung / bei DC	
<ul style="list-style-type: none"> • Nennwert • maximal 	<p>24 V</p> <p>60 V</p>
Umgebungstemperatur	
<ul style="list-style-type: none"> • während Betrieb • während Lagerung 	<p>0 ... 60 °C</p> <p>-30 ... +70 °C</p>

Allgemeine Daten / Überschrift

Eignung zum Zusammenwirken	
<ul style="list-style-type: none"> • Eingangskarte SPS • Ausgangskarte SPS 	<p>Ja</p> <p>Ja</p>
Eignung zur Verwendung	
<ul style="list-style-type: none"> • digitale Signalübertragung 	<p>Ja</p>

- analoge Signalübertragung

Nein

Produkteigenschaften, -funktionen, -bestandteile / allgemein / Überschrift

Anzahl der Kanäle	8
Ausführung der Leitung	Rundleitung
Leitungslänge	1,5 m
Polzahl	16
Anzahl der Leiter / der Anschlussleitung	16
Leiterquerschnitt / Nennwert	0,14 mm ²
Farbe / des Kabelmantels	schwarz
Außendurchmesser / des Kabelmantels	6,5 mm
Material / des Kabelmantels der Anschlussleitung	PVC
Steckertyp	IDC Stecker
Ausführung des elektrischen Anschlusses / am Gehäuse	Steckerleiste
Polzahl / an der Schnittstelle 1	16; Seite Frontsteckmodul
Ausführung des elektrischen Anschlusses / feldseitig	Steckerleiste
Polzahl / an der Schnittstelle 2	16; Seite Anschlussmodul
Eignungsnachweis / cULus-Zulassung	Nein
Referenzkennzeichen / gemäß IEC 81346-2:2009	W
Nettogewicht	0,15 kg
letzte Änderung:	19.10.2020