


SIVACON, Dach, EMV, EMV, IP40, B: 800 mm, T: 500 mm, verzinkt



Ausführung	
Produkt-Markename	SIVACON
Produkt-Bezeichnung	Dach
Ausführung des Produkts	EMV
Ausführung der Oberfläche	verzinkt
Ausführung des Produkts / EMV-Ausführung	Ja

Schutzart und Schutzklasse	
Schutzart IP	IP40

Eignung	
Eignung zur Verwendung / für Außengebrauch	Nein

Produktdetails	
Produktbestandteil	
• Kabeleinführung	Nein
• Lüftung	Nein

Mechanischer Aufbau	
Breite	800 mm
Tiefe	500 mm

Material	Stahl
----------	-------

Approbationen Zertifikate

Referenzkennzeichen	
<ul style="list-style-type: none"> gemäß DIN EN 61346-2 gemäß IEC 81346-2:2009 	<p>U</p> <p>UC</p>

Konformitätserklärung	Prüfbescheinigungen	sonstiges
-----------------------	---------------------	-----------



[spezielle Prüfbescheinigungen](#)

[Sonstige](#)

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=8MF1085-2UD12-0A>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/8MF1085-2UD12-0A>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8MF1085-2UD12-0A

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>

