ZARGES

Stufenstehleiter

Comfortstep S

Aufstieg einseitig, 6 Riffelblechstufen mit Polster (inkl. Podest), Standhöhe 1,25 m, Podest Breite x Tiefe 300 x 250 mm, Holmlänge 2,06 m, Aus Aluminium, Holme eloxiert









ZARGES Stufenstehleiter Comfortstep S

Stufenstehleiter

- Aufstieg einseitig
- 6 Riffelblechstufen mit Polster (inkl. Podest)
- Standhöhe 1,25 m, Podest Breite x Tiefe 300 x 250 mm
- Stufentiefe 80 mm
- Holmlänge 2,06 m
- Stufen-Holm-Verbindung geschraubt
- Sichere Anwendung durch Sicherheitsbügel und Spreizsicherung
- Ausgestattet mit Ablageschale
- Aus Aluminium, Holme eloxiert
- aufgestellt Höhe x Breite 1880 x 560 mm
- Gewicht 9,7 kg
- Qualitätssicherung gemäß DIN EN 131 professional
- 10 Jahre Garantie

Steigtechnik	Stehleiter	klappbar	ja
Leitertyp	Stufenstehleiter	fahrbar	nein
Material	Aluminium	Sprossen-/Holmverbindung	geschraubt
Nutzung	einseitig	Sicherheitsausstattung Leiter	Sicherheitsbügel und Spreizsicherung
Länge Holm	2,06 m	Sicherheitsbügel	nein
Standhöhe	1,25 m	Spreizsicherung	ja
Breite Podest	300 mm	Leiter Ausstattung	Ablageschale
Tiefe Podest	250 mm	Ablageschale	ja
Arbeitshöhe	3,25 m	Oberfläche Holme	eloxiert
Stufen Anzahl	6	Treppengängig	nein
Stufen-/Sprossentyp	Riffelblechstufen mit Polster	Norm	DIN EN 131 professional
Tiefe Stufen	80 mm	Garantie	10 Jahre
Höhe	1880 mm	Gewicht	9,7 kg
Breite	560 mm		

Dazu passt a	uch	
215697	A	bsperrband, Band Länge x Breite 100 m x 50 mm, Länge 100 m, In rot/weiß.
221309	W	Varnweste, gemäß EN ISO 20471, Polyester in neongelb, Größe Einheitsgröße
221336		tirnwandwagen, Ladefläche Länge x Breite 1250 x 680 mm, Plattform aus Holz mit Gummibelag, Aufbau 2 Stirnwände (Stahlrohr), 4 Lenkrollen, mit Vollgummi-Bereifung
227867	Ai	rbeitsschutzhelm, für 530 - 630 mm Kopfweite, Helmschale aus Polyethylen in blau
523835		Gurtwarnständer, mit 1 Gurt(en), Pfosten Durchmesser 83 mm, Länge 3,7 m, Gurt in elb/schwarz, Pfosten aus PVC in schwarz