

## Cascoo Bockrolle



Traglast 400 kg, Durchmesser 125 mm, Naben Länge 59 mm, Mit Polyurethan-Bereifung, Nabe mit Doppelkugellager, Felge aus Aluminium, Befestigung mit Platte

Artikelnummer: 243445



### Bockrolle

- Traglast 400 kg
- Durchmesser 125 mm
- Naben Länge 59 mm
- Mit Polyurethan-Bereifung
- Nabe mit Doppelkugellager
- Schraubloch Abstand 105x84/76 mm
- Felge aus Aluminium
- Felge ohne Fadenschutz
- Gehäuse aus Stahl galvanisch blau verzinkt
- Befestigung mit Platte

### Technische Details

Fördertechnik	Rollen	Befestigungselement	Platte
Rollentyp	Transportgeräterollen	Material Gehäuse	Stahl
Bauform	Bockrolle	Feststeller	ohne
Traglast	400 kg	Fadenschutz	nein
Bereifung	Polyurethan	Länge Nabe	59 mm
Rad-Ø	125 mm	Schraubloch Abstand	105x84/76 mm

Material Felge	Aluminium	Oberfläche Gehäuse	galvanisch verzinkt
Radlager	Doppelkugellager	Gewicht	1,55 kg