




## GSA 20 schwarz/black

Industrial Connectors:Rechteck-Steckverbinder GDM-Serie:Bauform B EN 175301-803 (DIN 43650) / ISO 6952:Gerätestecker

### Produktbeschreibung

Beschreibung	Gerätestecker mit Zentralschrauben (hohl), 1 Schraube M 3 x 4
Typ	GSA 20 schwarz/black
Bestell-Nr.	931 352-100
Polzahl	2 + PE
Norm	Industriestandard (11 mm)
Gehäusefarbe	schwarz
Bauform	B

### Zeichnung



### Technische Daten

Bemessungsspannung	UC 250 V
Bemessungsstrom	16 A
Durchgangswiderstand	$\leq 4$ mOhm
Anschlußart	löten (Erdkontakt: Schrauben)
Gehäusebefestigung	Schrauben

### Werkstoff

Kontaktflächenmaterial	Sn
Kontaktträgermaterial	PA
Gehäusematerial	PA

### Umgebungsbedingungen

Schutzgrad (IEC 60529)	IP 65 (im gesteckten Zustand)
Verschmutzungsgrad	3
Temperaturbereich	-40 °C bis +125 °C

### Brennbarkeitsklassen

Gehäuse	94 V-1
Kontaktträger	94 HB

### Zulassungen

UR	UR
VDE	VDE
SEV	SEV
<b>Verpackungseinheit</b>	
Verpackungseinheit	50 Stück
<b>Lieferumfang bzw. Zubehör</b>	
Zubehör gesondert zu bestellen	(NBR) Flachdichtung GSA 20-3, Bestell-Nr. 731 490-002; (EPDM) Flachdichtung GSA 20-9, Bestell-Nr. 734 033-003