

Artikelnummer: 156997

Kurzbeschreibung: Omsnoeringstoestel op accu BXT3, kunststof banden, band 9 - 13 mm, stootvast display



Langbeschrijving: Omsnoeringsmachine op accu BXT3, kunststof banden, band 9 - 13 mm, stootvast display: Met de batterij omsnoeringsgereedschap BXT3 kunt u snel en eenvoudig polyester (PET) en polypropyleen (PP) omsnoeringsband verwerken. Het batterij omsnoeringsgereedschap BXT3 is geschikt voor omsnoeringsbreedten van 9 - 10 en 12 - 13 mm en een dikte van 0,4 - 0,8 mm voor PET-band en 0,5 - 0,8 mm voor PP-band. Dit uiterst robuuste model is het eerste omsnoeringsgereedschap met een stootvaste 3-kleuren en volautomatische bedieningsdisplay, variabele spansnelheid, controle over de banduitlijning en een echte weergave van de vooraf ingestelde en effectief toegepaste bandspanning. Het display is ofwel in Newtons of Pounds. Een akoestisch signaal waarschuwt voor bedieningsfouten. De keuze uit 4 bedieningsfuncties is praktisch. Meer details:

- Alleen geschikt voor PET (polyester) of PP (polypropyleen) omsnoering met bandbreedtes van 9 - 10 en 12 - 13 mm en een dikte van PET 0,4 - 0,8 mm of PP 0,5 - 0,8 mm.
- Eerste omsnoeringsgereedschap met slagvaste "Full Touch"-bedieningsdisplay.
- Eerste omsnoeringsgereedschap met echte weergave van de gegeven en de effectief toegepaste bandspanning tijdens het omsnoeren in Newton (N) of Pound (lbs).
- De BXT3 is nog robuuster gebouwd en door de beschermde en afgedichte laag van de elektronica bijna waterdicht.
- De BXT3 is volledig gewichtsneutraal uitgebalanceerd.
- Eerste omsnoeringsgereedschap met variabele spansnelheid
- Eerste omsnoeringsgereedschap met opbergbare favoriete omsnoeringsfunctie
- Eerste omsnoeringsgereedschap met controle over de riemaanpassing
- De BXT3 heeft twee geïntegreerde kanalen voor het eenvoudig uitblazen van bandslijtage met perslucht.
- Eerste omsnoeringsgereedschap met 3-kleurige infodisplay en akoestisch signaal om bedieningsfouten te voorkomen.
- band uitlijningsindicator - blaaskanaal -batterijbescherming -O-voltage lassen
- De BXT3 heeft 4 bedieningsfuncties: Handmatig - Halfautomatisch - Volautomatisch - Zachte functie (halvering van de ingestelde bandspanning en transportsnelheid)
- Voor lichte omsnoeringstoepassingen met 9 tot 13 mm brede banden met een bandspanning tot 1200 N.
- Spankracht: Standaard 400 - 1200 N, Zacht 150 - 750 N, Zacht 150 - 750 N
- Variabele klemsnelheid: 0 - 290 mm/s
- Bedrijfstemperatuur - 10-°C tot + 40-°C
- Relatieve vochtigheid: tot 90%.
- Batterij / Lader
- Type lader: Bosch
- Lader Netspanning: 100 of 110 of 230 V.
- Oplaadtijd: 15-30 min.
- Type batterij: Bosch Li-Ion 18 V, 2.0 Ah
- Omsnoering per acculading:
- Laagspanning: 800 Gemiddelde spanning: 600 Hoogspanning: 400
- Afmetingen: L 370 x B 141 x H 135 mm.
- Gewicht (met batterij): 3,6 kg
- Leveringsomvang: 1 apparaat en 1 oplaadbare batterij

