

## Nass-/Trockensauger

### flexCAT 135 O

Spezialsauger mit Ölsieb

#### Artikelnummer

7003395

#### Verfügbarkeit

Kein Lagerbestand verfügbar  
Lieferzeit auf Anfrage  
Nächste freie Verfügbarkeit  
Vorraussichtlich KW 15/2021

#### Marke

Cleancraft

#### Katalogverzeichnis

Reinigungstechnik » Sauger » Spezial-Sauger » Spezial-Sauger mit Ölsieb

#### Bestellung

Ab 1 Stück



#### Versandinformationen

Verpackungsmaße		Gewichte		Versand	
Länge	415 mm	Bruttogewicht	14 kg	Versandart	Spedition
Breite	415 mm	Nettogewicht	10,6 kg	Inhalt	1 Stück
Höhe	810 mm				

#### Beschreibung

- Zum Saugen von Flüssigkeiten, Spänen und anderen Feststoffpartikeln z.B. Kühlschmierstoffe, stark ölhaltigen Flüssigkeiten und Metallspänen
- Zwischen Behälter und Kopf befindet sich ein Separationsbehälter mit integriertem Ölsieb
- Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter ist resistent gegen Öl- und Chemikalienreste, ohne an Flexibilität zu verlieren
- Schwimmer für sicheren Stopp bei vollem Behälter mit Flüssigkeit
- Ablassventil für einfache und schnelle Tankentleerung
- Elastischer und flexibler Saugschlauch widersteht hoher Belastung und jeglicher Art von Verdrehung
- Motoren ausgestattet mit Kupferwicklungen und Motorschutz
- Ergonomisches Kopfdesign mit Kabelhaken

#### Lieferumfang

- Poly-Kartuschenfilter
- Metallschutzkorb
- Befestigungsring und Dichtung für Kartuschenfilter
- PU-Schlauch, antistatisch Ø 38 mm / 3 m
- Saugrohr Ø 34 mm / 2 x 0,58 m, verchromt
- Bodendüse mit Bürstenleiste Ø 38 mm, Metall

- Flachdüse, verchromt

## Technische Daten ▼

Allgemeine Informationen			
Saugertyp	nass und trocken	Luftmenge	3583 l/min
Behältervolumen	35 l	Behältermaterial	Kunststoff
Schlauchdurchmesser	38 mm	Schalldruckpegel	72 dB(A)
Kabellänge	8.5 m	Motor(en) Anzahl	1
Unterdruck	245 mbar		
Abmessungen und Gewichte			
Länge (Produkt) ca.	380 mm	Breite/Tiefe (Produkt) ca.	380 mm
Höhe (Produkt) ca.	660 mm	Gewicht (Netto) ca.	10,6 kg
Elektrische Daten			
Anschlussspannung	220 – 240 V	Phase(n)	1 Ph
Stromart	AC	Netzfrequenz	50/60 Hz
Aufnahmeleistung	1,0 kW		

## Ausstattung ▼

Kupferwicklungen für Motor	✓	Antistatisch	✓
Kabelhalterung	✓	Schlauch und Düsensatz	✓

## Zubehör ▼



### Poly-Kartuschenfilter

Artikelnummer ▼  
7010112

Verfügbarkeit ▼  
Auf Lager  
Sofort lieferbar

Bestellung ▼  
Ab 1 Stück

Preisinformationen ▼



### Metallschutzkorb


Ø 145 x 190 mm

Artikelnummer ▼  
7010412

Verfügbarkeit ▼  
Auf Lager  
Sofort lieferbar

Bestellung ▼  
Ab 1 Stück

Preisinformationen ▼



### Befestigungsring und Dichtung für Kartuschenfilter

Artikelnummer ▼  
7010110

Verfügbarkeit ▼  
Auf Lager  
Sofort lieferbar

Bestellung ▼  
Ab 1 Stück

Preisinformationen ▼





### PU-Schlauch, antistatisch

Ø 38 mm / 3 m

Artikelnummer ▼  
7013607

Verfügbarkeit ▼  
Kein Lagerbestand  
verfügbar  
Lieferzeit auf  
Anfrage  
Nächste freie  
Verfügbarkeit  
Nicht terminiert

Bestellung ▼  
Ab 1 Stück

Preisinformationen ▼



### Saugrohr

Ø 34 mm / 2 x 0,58 m, verchromt

Artikelnummer ▼  
7010312

Verfügbarkeit ▼  
Auf Lager  
Sofort lieferbar

Bestellung ▼  
Ab 1 Stück

Preisinformationen ▼



### Bodendüse mit Bürstenleiste

Ø 38 mm, Metall

Artikelnummer ▼  
7010317

Verfügbarkeit ▼  
Auf Lager  
Sofort lieferbar

Bestellung ▼  
Ab 1 Stück

Preisinformationen ▼



### Flachdüse, verchromt

Artikelnummer ▼  
7010315

Verfügbarkeit ▼  
Auf Lager  
Sofort lieferbar

Bestellung ▼  
Ab 1 Stück

Preisinformationen ▼



Die angegebenen Preise sind freibleibend. Preisänderungen vorbehalten. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.  
Gerichtsstand ist Bamberg. Als Erfüllungsort gilt Hallstadt als vereinbart.