



Beschrijving:

Hoekventielen met brede schroefdraad 22 mm en tuitaansluiting, recht, natuurlijke kleur/blauw voor het gecontroleerde aflaten van vloeistoffen uit vaten en jerrycans

- uit breukvast en levensmiddelenbestendig polyethyleen met tuitaansluiting voor een slang
- zeer goede chemische bestendigheid tegen zuren, logen en verdere chemicaliën
- maken een bijzonder fijne dosering mogelijk
- met brede schroefdraad $\varnothing d2 = 22 \text{ mm}$ [$\varnothing d1 = 12 \text{ mm}$], geschikt voor jerrycans met brede hals, ballonflessen en waterjerrycans PROFIL
- drukbestendig tot max. 1,5 bar
- temperatuurbestendig: -20 °C tot $+70 \text{ °C}$
- Uitloopsnelheid $> 3,0 \text{ l/min}$
- zonder ventilatie en zonder afdichting
- Tuit buiten- $\varnothing d4 = 13 \text{ mm}$ resp. 1/2" (bevestigingsbereik)
- $l = 118 \text{ mm}$
- Sleutelwijdte $sw = 24 \text{ mm}$

Informatie:

Artikel

Artikelnummer	520100
GTIN	4007228701906
Douanetarief	39174000
Verpakkingseenheid (PU)	5

Kleur	natuurlijk
Gewicht (kg)	0,05

Buitenverpakking

Inhoud in stukken	5
D x B x H (mm)	381 x 221 x 214

Brutogewicht VE kg	0,25
--------------------	-------------

Pallet

Aantal kartonnen	90
Aantal lagen	9
D x B x H (m)	1,2 x 0,8 x 2,076

Kartonnen dozen per laag	10
Gewicht (kg)	245,0