

Artikelnummer: 156997

Kurzbeschreibung: Akku-Umreifungsgerät BXT3, Kunststoff-Bänder, Band 9 - 13 mm, schlagfestes Display

Langbeschreibung: Akku-Umreifungsgerät BXT3, Kunststoff-Bänder, Band 9 - 13 mm, schlagfestes Display: Mit dem Akku-Umreifungsgerät BXT3 verarbeiten Sie Umreifungsbänder aus Polyester (PET) und Polypropylen (PP) schnell und unkompliziert. Dabei eignet sich das Akku-Umreifungsgerät BXT3 für Bandbreiten von 9 a'çâ,-â€œ 10 und 12 a'çâ,-â€œ 13 mm und einer Stärke von 0,4 a'çâ,-â€œ 0,8 mm bei PET-Bändern sowie 0,5 a'çâ,-â€œ 0,8 mm bei PP-Bändern. Dieses extrem robuste Modell ist das erste



Umreifungsgerät mit einem schlagfesten 3-Farb- und Full-Touch-Bedienungsdisplay, variabler Spanngeschwindigkeit, Bandausrichtungskontrolle sowie einer Echtanzeige der vorgegebenen und der effektiv angebrachten Bandspannkraft. Die Anzeige erfolgt wahlweise in Newton oder Pfund. Ein akustisches Signal warnt bei Bedienungsfehlern. Praktisch ist die Auswahl aus 4 Betriebsfunktionen. Weitere Details: Nur für PET (Polyester) oder PP (Polypropylen) Umreifungsbänder geeignet mit den Bandbreiten 9 - 10 und 12 - 13 mm und einer Stärke PET 0,4 - 0,8 mm oder PP 0,5 a'çâ,-â€œ 0,8 mm Erstes Umreifungsgerät mit schlagfestem "Full Touch" Bedienungsdisplay. Erstes Umreifungsgerät mit Echtanzeige der vorgegebenen und der effektiv angebrachten Bandspannkraft während der Umreifung in Newton (N) oder Pfund (lbs) Das BXT3 ist noch robuster gebaut und durch die geschützte und abgedichtete Lage der Elektronik nahezu wasserdicht Der BXT3 ist total gewichtsneutral ausbalanciert Erstes Umreifungsgerät mit variabler Spanngeschwindigkeit Erstes Umreifungswerkzeug mit abspeicherbarer Favorit-Umreifungsfunktion Erstes Umreifungsgerät mit Bandausrichtungskontrolle Das BXT3 hat zwei integrierte Kanäle um Bandabrieb einfach mit Druckluft ausblasen zu können Erstes Umreifungswerkzeug mit 3-Farb-Info Display und Akustiksignal zur Vermeidung von Bedienungsfehlern -Bandausrichtungs-Anzeige - Ausblaskanal -Akkuschutz -O-Spannung Schwei ssen Das BXT3 hat 4 Betriebsfunktionen: Manuell a'çâ,-â€œ Semiautomatisch a'çâ,-â€œ Vollautomatisch - Softfunktion (halbiert die eingestellte Bandspannung und die Fördergeschwindigkeit) Für leichte Umreifungsanwendungen mit 9 bis 13 mm breiten Umreifungsbändern mit einer Bandspannkraft bis zu 1.200 N Spannkraft: Standard 400 - 1200 N, Soft 150 a'çâ,-â€œ 750 N Variable Spanngeschwindigkeit: 0 - 290 mm/s Betriebstemperatur - 10-GradC bis + 40-GradC Relative Luftfeuchtigkeit: bis zu 90% Akku / Ladegerät Ladegerät Typ: Bosch Ladegerät Netzspannung: 100 oder 110 oder 230 V Ladezeit: 15-30 min. Akkutyp: Bosch Li-Ion 18 V, 2,0 Ah Umreifungen pro Akkuladung: Niedrige Spannung: 800 Mittlere Spannung: 600 Hohe Spannung: 400 Ma sse: L 370 x B 141 x H 135 mm Gewicht (mit Akku): 3,6 kg Lieferumfang: 1 Gerät und 1 Akku

EAN/GTIN: 4030198172209