

# ROLINE Outdoor patchkabel Cat.6A (Klasse EA) S/FTP (PiMF), soepel draad, LSOH, zwart, 0,5 m

<b>Art.nr.</b>	21.15.0750
<b>Fabrikant</b>	ROLINE
<b>Art.nr. fabrikant</b>	21.15.0750
<b>EAN (een stuk)</b>	7630049627451

**roline**  
Designed for Professionals



**Cat.6A**  
Class EA

**S/FTP**

**LSOH**

**Geassembleerde, dubbel afgeschermd (PiMF) twisted-pair kabel van categorie 6A met afgeschermd RJ-45 connectoren aan beide zijden. Voor gebruik (kabelgeleiding) buitenshuis, bijvoorbeeld voor het aansluiten van een IP-camera.**

- Met afgeschermd RJ-45-connectoren aan beide zijden
- Voor gebruik in Gigabit Ethernet-netwerken, met name voor het aansluiten van componenten die zich buiten bevinden (bijv. IP-camera's)
- UV-bestendig
- Duurzaam dankzij gegoten buigbescherming
- Contactbezetting: 1:1 volgens EIA/TIA568, 8 aders
- Opbouw: 8-aderige gevlochten draad. Paarsgewijze afscherming: met aluminium beklede polyesterfolie. Algehele afscherming: gevlochten koper
- Vergulde contacten van hoge kwaliteit

**Halogenvrij. Brandvertragend. Weinig rook.**

Let op: Niet geschikt voor ondergrondse installatie; RJ-45 aansluitingen moeten worden beschermd tegen weersinvloeden.

**Technische specificaties**

Producent	ROLINE
Produkt groep	Twisted Pair Kabel
Produkt type	S/FTP Patchkabel
Kleur	zwart
Lengte	0.5 m
Afschermings type	PiMF
Overdracht kwaliteit	Cat6A / Class EA
Aantal aders	8
Kabeldoorsnede (AWG)	AWG 26
Kabel type	Soepel
Crossed	nee
Kabel LSOH	ja
Materiaal Buitenmantel Kabel	PE
Type connector kant 1	RJ-45
M/F kant 1	Male
Type connector kant 2	RJ-45
M/F kant 2	Male
Connector type RJ45	Standaard
Bedrijfstemperatuur min.	-40 °C
Bedrijfstemperatuur max.	75 °C
Hoogte verpakking	10 mm
Breedte verpakking	150 mm
Diepte verpakking	200 mm
Gewicht verpakking	0.3 kg