

ROLINE 19-inch wandbehuizing Basic 12 U, 540x400 BxD Bouwpakket grijs

Art.nr.	26.21.0018
Fabrikant	ROLINE
Art.nr. fabrikant	26.21.0018
EAN (een stuk)	7630049600195



ROLINE 19 inch wandbehuizing Basic 12 U 540x400 BxD bouwpakket grijs

De 19" wandkasten uit de ROLINE Basic serie worden ongemonteerd als bouwpakket geleverd. Ze zijn verkrijgbaar in vier verschillende hoogte-eenheden en voorzien van een volledig glazen deur en kabelingangen met borstels aan de boven- en onderkant, en zijn ideaal voor subdistributie of voor het opzetten van een klein tot middelgroot netwerk. Binnenin zijn een paar gegalvaniseerde 19" profielrails met afleesbare hoogte-eenheden geïnstalleerd, die in diepte verstelbaar zijn. Elke behuizing bestaat uit een stevige stalen constructie van maximaal 1,5 mm dik plaatstaal en is verkrijgbaar met elektrostatische poedercoating in de standaardkleuren grijs (RAL 7035) en zwart (RAL 9005). Het deurscharnier kan indien nodig worden vervangen. De montage is snel en eenvoudig dankzij de bijgeleverde montagehandleiding.

Technische specificaties

Producent	ROLINE
Produkt groep	19"/-10"-techniek
Produkt type	19"-Wandkast
Kleur	grijs
Leveringsomvang	19-inch wandbehuizing Basic 12 U als bouwpakket, 2x sleutel, montagehandleiding
Hoogte eenheden	12 HE

Minimale rackdiepte ondersteund	360 mm
Maximale rackdiepte ondersteund	380 mm
leveringsvoorwaarde	Plat pakket, gedemonteerd
Materiaalgroep	Staal
Wandmontage mogelijk	ja
Stelvoeten	nee
Beschermingsklasse (IP-code)	IP20
Geluddicht	nee
Voorzijde	Staaldeur
Rackrails	ja
Zijpanelen inbegrepen	ja
Afneembare zijpanelen	nee
Afneembare voordeur	ja
Afneembare achterdeur	nee
Beluchting	passief
RAL-kleur	RAL 7035 Lichtgrijs
Hoogte	595 mm
Breedte	540 mm
Diepte	400 mm
Gewicht	13.5 kg