



Transportgeräte

Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 1800 Leichter Tischwagen



Profilstahl-/Stahlrohr-Schweißkonstruktion, pulverbeschichtet, brillantblau RAL 5007. 3 Böden aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Tragkraft mittlere und obere Ladefläche 80 kg.

Technische Details:



Gesamttragkraft (kg)	200
Etagenhöhen (mm)	209, 515, 826
Nutzflächenlänge (mm)	850
Nutzflächenbreite (mm)	500
Gesamtlänge (mm)	1030
Gesamtbreite (mm)	500
Gesamthöhe (mm)	1020
Bereifung	TPE
Radgröße (mm)	125 x 32
Gewicht (kg)	34
Ursprungsland	Deutschland
Garantie (Jahre)	10
Zolltarifnummer	8716800000
GTIN	4017976018003