

fetra Kastenwagen

Traglast 600 kg, Ladefläche Länge x Breite 1000 x 700 mm, Aufbauten: 4 Wände (Vollwand), 1 Längswand klappbar, mit Deckel hochstellbar durch Gasdruckfeder, mit Ösen für Vorhängeschloss, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau, mit TPE-Bereifung

Artikelnummer: 155142



fetra
Transportgeräte



fetra Kastenwagen

Traglast 600 kg











Kastenwagen

- Traglast 600 kg
- Ladefläche Länge x Breite 1000 x 700 mm
- Aufbauten: 4 Wände (Vollwand), 1 Längswand klappbar
- mit Deckel hochstellbar durch Gasdruckfeder, mit Ösen für Vorhängeschloss
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
- Stahlkonstruktion, verschweißt
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- Rad Ø 200 mm
- mit TPE-Bereifung
- Naben mit Rillenkugellager
- Lenkrollen mit Feststellern
- Feststeller gemäß EN 1757-3
- 10 Jahre Garantie

Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	Deckel Ausstattung	Ösen für Vorhängeschloss
Wagentyp	Kastenwagen	Rollen Anzahl / Art	2 Lenk- und 2 Bockrollen
Material	Stahl	Bereifung	TPE
Material Verarbeitung	verschweißt	Rad-Ø	200 mm
Traglast	600 kg	Radlager	Rillenkugellager
Ladeflächenlänge	1000 mm	Rad Ausstattung	Lenkrollen mit Feststellern
Ladeflächenbreite	700 mm	Radanordnung	rechteckig
Höhe	1090 mm	Oberfläche	pulverbeschichtet
Euronorm	nein	Farbe	brillantblau // RAL5007
Aufbauten	4 Wände (Vollwand)	Farbe Ausführung	brillantblau // RAL5007
Aufbauten Funktion	1 Längswand klappbar	Norm	EN 1757-3 (Feststeller)
Schiebebügel	1 Stück	Garantie	10 Jahre
Deckel	ja	Gewicht	93 kg
Deckel Funktion	hochstellbar durch Gasdruckfeder		

Zubehör

119194		Rad, Durchmesser 200 mm, Mit Polyurethan-Bereifung, Nabe mit Kugellager, Aufpreis pro Wagen (4 Räder)! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar
147905		Rad, Traglast 400 kg, Bereifung Luft, Durchmesser 220 mm, Aufpreis pro Wagen (4 Räder)! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar
158760		Rollensatz, Bereifung Elastik, spurlos, Rad Ø 200 mm, Nabe mit Kugellager, Aufpreis pro Wagen (4 Räder)! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar
158816		Scannerhalter für Kommissionierwagen, aus Stahl, Höhe x Breite 150 x 120 mm
225609		Desinfektionsflaschenhalterung für Transportwagen, für Flaschen mit 65 - 110 mm Durchmesser, Höhe x Breite x Tiefe 288 x 69 x 152 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
225611		Desinfektionsflaschenhalterung für Transportwagen, für Bode-Flasche mit 500 ml Inhalt, Höhe x Breite x Tiefe 259 x 73 x 144 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
225613		Desinfektionsflaschenhalterung für Transportwagen, für Bode-Flasche mit 1000 ml Inhalt, Höhe x Breite x Tiefe 259 x 87 x 160 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
225614		Desinfektionsflaschenhalterung für Transportwagen, für Euro-Flasche mit 500 ml Inhalt, Höhe x Breite x Tiefe 280 x 76 x 132 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
225615		Desinfektionsflaschenhalterung für Transportwagen, für Euro-Flasche mit 1000 ml Inhalt, Höhe x Breite x Tiefe 284 x 96 x 152 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
309745		Rad, Mit Polyamid-Bereifung, Durchmesser 200 mm, Nabe mit Rollenlager, Aufpreis pro Wagen (4 Räder)! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar

