

VARIOfit Schrankwagen

Traglast 500 kg, mit 1 Etage(n),
Plattform aus Holz, Ladefläche
Länge x Breite 1245 x 785 mm, 3
Wände (Drahtgitter), 1
Doppelflügeltür, Gestell in RAL5010
Enzianblau, mit TPE-Bereifung

Artikelnummer: 401865



VARIOfit



12
YEARS
WARRANTY



VARIOfit Schrankwagen

mit Gitterwänden

Schrankwagen


- Traglast 500 kg
- mit 1 Etage(n)
- Plattform aus Holz
- Ladefläche Länge x Breite 1245 x 785 mm
- 3 Wände (Drahtgitter), 1 Doppelflügeltür
- Gestell in RAL5010 Enzianblau
- geschweißte Stahlkonstruktion
- Höhe x Länge x Breite 1810 x 1315 x 910 mm
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit EasySTOP
- Rad Ø 200 mm
- mit TPE-Bereifung

- Naben mit Kugellager
- Lenkrollen mit EasySTOP
- Radanordnung rechteckig
- 12 Jahre Garantie








Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	Aufbauten	3 Wände (Drahtgitter), 1 Doppelflügeltür
Wagentyp	Schrankwagen	Schrankausführung	mit Türen
Material	Stahl	Schiebebügel	1 Stück
Traglast	500 kg	Rollen Anzahl / Art	2 Lenk- und 2 Bockrollen
Ladeflächenlänge	1245 mm	Bereifung	TPE
Ladeflächenbreite	785 mm	Rad Ausstattung	Lenkrollen mit EasySTOP
Höhe	1810 mm	Rad-Ø	200 mm
Länge	1315 mm	Radlager	Kugellager
Breite	910 mm	elektrisch leitend	nein
Etagen Anzahl	1 Stück	Radanordnung	rechteckig
Etagenausrichtung	gerade	Farbe	enzianblau // RAL5010
Material Plattform	Holz	Garantie	12 Jahre
Wandtyp	Drahtgitterwand	Gewicht	100 kg

Zubehör

401869		Einlegeboden für Schrankwagen, Länge x Breite 1245 x 785 mm, aus Holz in Dekor Buche
--------	---	--

Dazu passt auch ...

149740		Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 320 x 400 x 300 mm, Aus Polypropylen in grau/blau, Wände geschlossen, Boden geschlossen
215911		Wellpapp-Faltkarton, Aus Karton mit Außendecke aus Kraftpapier in braun, recycelbar, 2-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 400 x 300 x 270 mm
221143		Schutzhandschuhe, aus Polyamidstrick in schwarz mit Polyurethan-Beschichtung, Handrücken aus Polyamid, atmungsaktiv und nahtlos, Größe 9
221309		Warnweste, gemäß EN ISO 20471, Polyester in neongelb, Größe Einheitsgröße
323269		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 150 x 200 x 350 / 300 mm, Aus Polyethylen in blau
505133		Klebeband, aus Vinyl in grün/weiß, Band Länge x Breite 33 m x 50 mm
551220		Wellpapp-Faltkarton, aus Karton in braun, zu 100 % recycelbar, 2-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 600 x 600 x 400 mm