

Serie 6, Einbau-Kühlschrank, 140 x 56 cm, Flachscharnier KIR51AFE0



3 x Eierablage

KS10Z020 Flaschenablage
KSZGGM00 Butterdose

- **VitaFresh:** hält Lebensmittel in luft- und temperaturkontrollierten Schubladen bei nahe 0 °C länger frisch.
- **Ablagen aus Sicherheitsglas:** Sichere Aufbewahrung deiner Lebensmittel dank besonders stabiler, bruchsicherer Glasablagen.
- **LED-Beleuchtung:** so hast du deine Lebensmittel immer perfekt im Blick.
- **Super Cooling:** kühlt neu eingelegte Lebensmittel schneller und bietet so Schutz für bereits Gekühltes.
- **Easy Access Shelf:** schneller an alles im Kühlschrank rankommen, dank ausziehbarer Glasablage.

Energieeffizienzklasse: E
 Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a): 106 kWh/annum
 Volumen des Gefrierbereichs: 0 l
 Volumen des Kühlbereichs: 247 l
 Geräuschwert: 33 dB(A) re 1pW
 Geräusch-Effizienzklasse: B
 Bauform: Einbau
 Dekorrahmen/ - platte: Nicht möglich
 Höhe: 1397 mm
 Gerätebreite: 558 mm
 Gerätetiefe: 545 mm
 Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): .. 1400 x 560 x 550 mm
 Nettogewicht: 50.2 kg
 Anschlusswert: 90 W
 Absicherung: 10 A
 Türanschlag: Rechts wechselbar
 Spannung: 220-240 V
 Frequenz: 50 Hz
 Länge Anschlusskabel: 230.0 cm
 Anzahl Verdichter: 1
 Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: 1
 Innenlüfter: Nein
 Scharniere wechselbar: Ja
 Anzahl höhenverstellbarer Ablagen im Kühlbereich: 5
 Flaschenregale: Nein
 EAN-Nummer: 4242005431526
 Marke: Bosch
 Internationale Bestellbezeichnung: KIR51AFE0
 Produktkategorie: Kühlschrank
 Frostfree System: Nein
 Gerätetyp: Vollintegriert
 Integriertes Zubehör: 3 x Eierablage



Serie 6, Einbau-Kühlschrank, 140 x 56 cm, Flachscharnier KIR51AFE0

- Einbau Kühlschrank
- Flachscharnier,

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: E
- Nutzinhalt gesamt: 247 l
- Energieverbrauch / Jahr: 106 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 33 dB

Design

- LED Beleuchtung
- Einbau, teilintegriert

Komfort und Sicherheit

- TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- Akustischer Türalarm bei geöffneter Tür
- Super-Taste: SuperKühlen
- Abtau-Automatik im Kühlteil
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum

Kühlteil

- Nutzinhalt Kühlfächer: 247 l
- 6 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 5 x höhenverstellbar
- 5 Türabsteller

Frischhaltesystem

- VitaFresh plus: hält frische Lebensmittel bis zu zweimal länger frisch

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Be- und Entlüftung im Sockelbereich, kein Ausschnitt in der Arbeitsplatte erforderlich
- Länge des Anschlusskabel: 230 cm
- 220 - 240 V
- Klimaklasse: SN-ST

Maße

- Nischenmaße (H x B x T): 140.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cm
- Gerätemaße (H x B x T): 139.7 cm x 55.8 cm x 54.5 cm

Zubehör




- 3 x Eierablage

Länderspezifische Optionen


- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std.
Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

Sonderzubehör


Serie 6, Einbau-Kühlschrank, 140 x 56 cm, Flachscharnier
KIR51AFE0



Maße in mm




Maße in mm



Maße in mm

Maße in mm
 Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmaße sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.