

**iQ300, Flachschildhaube, 60 cm,  
Silbermetallic  
LI64LB531**



**Sonderzubehör**

LZ46521	Griffleiste Weiss
LZ46551	Griffleiste Edelstahl
LZ46561	Griffleiste schwarz
LZ46850	Design-Griffleiste
HZG9AS00S	Adapter
LZ11ITB14	Clean Air Standard Geruchsfilter(Ersatz)
LZ11ITI14	Clean Air Standard Umluftset
LZ45450	Standard Umluftset
LZ45510	Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)

Die leistungsstarke Flachschildhaube für eine fast unsichtbare Platzierung im Oberschrank.

- ✓ iQdrive-Motor: der leise, leistungsstarke Motor für ein effizientes Absaugen von Gerüchen und Dünsten.
- ✓ LED-Beleuchtung: Erhellung des Kochfelds optimal und stromsparend

**Ausstattung**

**Technische Daten**

Bauart: .....Flachschildhaube  
 Länge Anschlusskabel: ..... 175.0 cm  
 Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): ..... 162mm x 526.0mm x 290mm mm  
 Mindestabstand zur Kochstelle Elektro: ..... 430 mm  
 Mindestabstand zur Kochstelle Gas: ..... 650 mm  
 Nettogewicht: ..... 7.6 kg  
 Steuerung: ..... elektronisch  
 Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft: ..... 268 m³/h  
 Lüfterleistung bei Intensivstufe Umluft: ..... 353 m³/h  
 Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft: ..... 263 m³/h  
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb: ..... 400 m³/h  
 Max. Luftmenge: ..... 268 m³/h  
 Anzahl der Lampen (Stck): ..... 2  
 Geräusch: ..... 62 dB(A) re 1 pW  
 Durchmesser des Abluftstutzens: ..... 120 / 150 mm  
 Material des Fettfilters: ..... Aluminium waschbar  
 EAN-Nummer: ..... 4242003880074  
 Anschlusswert: ..... 74 W  
 Absicherung: ..... 10 A  
 Spannung: ..... 220-240 V  
 Frequenz: ..... 50; 60 Hz  
 Steckerart: ..... Schuko-/Gardy mit Erdung  
 Gerätetyp: ..... Integrierbar  
 Nachlauffunktion mit automatischer Abschaltung: ..... 10 min



## iQ300, Flachschriftmaube, 60 cm, Silbermetallic LI64LB531

### Ausstattung

#### Bauform

- 60 cm
- 60 cm Flachschriftmaube, Silbermetallic
- Für Spezial-Hängeschränke (60 cm breit)

#### Design

#### Komfort

- Elektronische Steuerung (3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe) mit LED-Anzeige
- Elektronische Steuerung seitlich
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Automatischer Gebläsenachlauf

#### Ausstattung

- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 294 lux
- Kassette mit Alurahmen
- Metall-Fettfilter, spülmaschineneeignet

#### Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Standard Umluftset (Sonderzubehör) benötigt
- Lüfterleistung nach EN 61591 bei Abluftbetrieb:
  - Max. Normalstufe: 268 m<sup>3</sup>/h
  - Intensivstufe: 400 m<sup>3</sup>/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
  - Max. Normalstufe: 62 dB(A) re 1 pW
  - Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW
- Geräusch min./max. Normalstufe: 49/62 dB
- 1 einflutig liegend. iQdrive Motor - leiser und leistungsstarker Motor
- iQdrive Motor - leiser und leistungsstarker Motor

#### Planungs- und Installationsinformation

- Gerätemaße (HxBxT): 203 x 598 x 290 mm
- Einbaumaße (HxBxT): 162 x 526 x 290 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Lieferung mit Rückstauklappe
- Länge Anschlusskabel: 1.75 m mit Stecker
- ohne Griffleiste (als Sonderzubehör erhältlich)





#### Umwelt und Sicherheit

- Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 21 kWh/Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: B\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C\*
- Gesamtanschlusswert: 74 W

\* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

iQ300, Flachschildhaube, 60 cm,  
 Silbermetallic  
 LI64LB531

Maßzeichnungen



Maßzeichnungen

