

Diesel-Tankanlage MTA 450

■ passend für Pick Up-Fahrzeuge

- robuste Konstruktion, einwandig, aus feuerverzinktem Stahl inkl. Pumpe, 6-m-Schlauch, Automatik- Zapfpistole, Durchflussmengen-Messer und Füllstandsanzeiger
- mit UN-Zulassung für den Transport von Dieseldieselkraftstoff nach ADR/RID



Sämtliche Armaturen sind übersichtlich im abschließbaren Stauraum angeordnet und vor Diebstahl geschützt.

	Diesel-Tankanlage MTA 450
Volumen [L]	450
Maße außen L x B x H [mm]	1000 x 1000 x 920
Gewicht [kg]	185
UN-Zulassung	D/BAM 12500/31A
Bestellnummer Nennspannung [V] 12.00	210-035-10
Bestellnummer Nennspannung [V] 24.00	210-132-10
Bestellnummer Nennspannung [V] 230.00	210-133-10



Bestell-Nr. 210-035-10

Dank der optimierten Abmessungen passt die mobile 450-Liter-Dieseltankstelle auf die Ladefläche der meisten Pick-ups.

Diesel-Tankanlage MTA 1000

■ anwenderfreundliche Bedienhöhe

- doppelwandige Ausführung aus feuerverzinktem Stahl
- diebstahlgeschützte Spezialschloss-Konstruktion
- robust, kran- und stapelbar
- inkl. Pumpe, 6-m-Schlauch, Automatik- Zapfpistole, Durchflussmengen-Messer und Füllstandsanzeiger
- mit UN-Zulassung für den Transport von Dieseldieselkraftstoff nach ADR/RID

	Diesel-Tankanlage MTA 1000
Volumen [L]	1000
Maße außen L x B x H [mm]	1500 x 1200 x 1190
Gewicht [kg]	430
UN-Zulassung	D/BAM 7298/31A
Bestellnummer Nennspannung [V] 12.00	188-343-10
Bestellnummer Nennspannung [V] 24.00	188-344-10
Bestellnummer Nennspannung [V] 230.00	188-345-10



Mobile Dieseltankanlage Typ MTA 1000 mit anwenderfreundlicher Bedienhöhe und besonders diebstahlsicherer Spezialschloss-Konstruktion.