

## a.m.p.e.r.e. poteau de protection Rack Mammut® Strong



convient pour le intérieur et extérieur, hauteur 1100 mm, Absorbe et dissipe les énergies d'impact, en polyoléfine, coloris jaune/noir, fixation à la plaque de fond par ancrages au sol



Numéro d'article: 254305



poteau de protection

- convient pour pour le marquage et la sécurisation des zones dangereuses
- convient pour le intérieur et extérieur
- hauteur 1100 mm
- épaisseur de cloison 200 mm
- structure Avec tube intérieur fixe et anneaux extérieurs mobiles
- Absorbe et dissipe les énergies d'impact
- en polyoléfine, coloris jaune/noir
- fixation à la plaque de fond par ancrages au sol



### Détails techniques

sécurisation de la circulation	équipement de sécurité	type de fixation	plaque de fond
équipement de sécurité	protection anti-collision	équipement protection anticollis	tube intérieur fixe, anneaux extérieurs mobiles
type de protection anti-collisio	poteau de protection	fonction protection anticollisio	Absorbante
lieu d'utilisation	intérieur et extérieur	matériau	polyoléfine

convient pour (application)	marquage, sécurité	couleur de la protection anti-co	jaune/noir
hauteur	1100 mm	Poids	19,7 kg
épaisseur de cloison	200 mm		

## Cela s'adapte aussi ...

221309		gilet de sécurité, conformément à EN ISO 20471, polyester en jaune fluo, taille unique
221380		gants de protection, en nitrile en gris/noir, lisse, taille 8
224768		kit de balais, kit comprenant : 5 x balai en crin de cheval, 5 x manche et 1 x set de balayage, Largeur de travail 1000 mm, manche bois, pour poussières fines
227876		chaussure basse de sécurité, niveau de sécurité : S1P, taille 45, dessus cuir velours / tissu filet coloris noir/gris/rouge
235589		tapis de travail, tapis, hauteur x longueur x largeur 12,7 x 1520 x 910 mm, En caoutchouc avec surface perforée coloris noir, antidérapant
235625		nettoyant pour tapis ESD, flacon vaporisateur avec capacité 1 l, pour les tapis de sol et de table statiques, élimine saletés et résidus d'huile ou traces de doigts
242154		transpalette, force 2500 kg, fourche longueur x largeur 1150 x 160 mm, roulettes pivotantes avec bandage polyuréthane, Ø 180 mm, galets de fourche tandem avec bandage nylon, largeur x Ø 93 x 80 mm