

## Scangrip lampe stylo PEN LITE A

boîtier en aluminium, Ampoule : DEL CREE haute performance, avec clip de maintien, portée d'éclairage 60 m, angle de rayonnement 10 / 60 °, avec batterie

Numéro d'article: 254568

SCANGRIP

3 YEARS  
WARRANTY



### lampe stylo

- idéal pour les travaux d'inspection et de montage
- diamètre x longueur 19 x 152 mm
- boîtier en aluminium
- Ampoule : DEL CREE haute performance
- avec clip de maintien
- durée d'éclairage 8 h
- portée d'éclairage 60 m
- angle de rayonnement 10 / 60 °
- Fonction de mise au point pour ajuster l'angle de rayonnement
- avec batterie
- Compatible avec 2 piles AAA alcalines 1,5 V
- résistant à la température de -10 °C à +40 °C °C
- indice de protection IP54 : la poussière se dépose à l'intérieur, projections d'eau dans toutes les directions
- Testé selon ANSI/NEMA FL-1

- 3 années de garantie

## Détails techniques

type d'outil	lampe industrielle	équipement lampe	clip de maintien
type de lampe	lampe stylo	fonction lampe	Fonction de mise au point
convient pour (application)	Travaux d'inspection et de montage	matériau de boîtier	aluminium
type d'ampoule	DEL CREE	longueur	152 mm
Portée d'éclairage	60 m	diamètre	19 mm
Durée d'éclairage	8 h	plage de température	-10 °C à +40 °C °C
flux lumineux	100	indice de protection IP	54 : la poussière se dépose à l'intérieur, projections d'eau dans toutes les directions
avec variateur	non	certification	Testé selon ANSI/NEMA FL-1
angle de rayonnement	10-60 °	garantie	3 années
alimentation	batterie	Type d'appareil DEEE	lampes CAT 3
Type de pile	2 piles AAA alcalines 1,5 V	Poids	0,52 kg