

chariot à plateaux en acier inoxydable

force 200 kg, avec 4 plateau(x),
plateau longueur x largeur 800 x 550
mm, plateau(x) en acier inoxydable,
roues avec bandage TPE

Numéro d'article: 272290









chariot à plateaux en acier inoxydable

- force 200 kg
- avec 4 plateau(x)
- plateau longueur x largeur 800 x 550 mm
- hauteur x longueur x largeur 1 650 x 825 x 575 mm
- plateau(x) en acier inoxydable
- structure en acier inoxydable
- 4 roulettes pivotantes, 2 roulettes avec freins
- Ø de roue 125 mm
- roues avec bandage TPE
- boîtier en acier
- moyeu avec Palier de pivotement avec double couronne rotative à billes
- boîtier avec revêtement en zinc anti-corrosion
- disposition des roues rectangulaire
- selon ISO 9223
- frein selon EN 1757-3
- 5 années de garantie

Détails techniques

appareil de manutention	chariot de manutention	équipement roue	2 roulettes avec freins
type de chariot	chariot à étagères	alignement de niveaux	droit
matériau	acier inoxydable	hauteur	1 650 mm
charge	200 kg	longueur	825 mm
longueur de plateau	800 mm	largeur	575 mm
largeur de plateau	550 mm	rehausses	aucune
nombre de plateaux	4 pièce	rabattable	non
Hauteur entre deux plateaux	432 mm	Équipement des roues	galvanisé
matériau de plateforme	acier inoxydable	disposition des roues	rectangulaire
nombre/type de roulettes	4 roulettes pivotantes	norme	EN 1757-3 (frein)
pneumatique	TPE	garantie	5 années
Ø de roue	125 mm	certification	selon ISO 9223
roulement	Palier de pivotement	Poids	34 kg
matériau boîtier (roue)	acier		

Cela s'adapte aussi ...

219586		kit de tasses à cappuccino, kit comprenant : 2 verres sans anses, en verre calorifuge, capacité par tasse 250 ml
219597		kit de tasses à expresso, kit comprenant : 2 tasses, 2 supports, en céramique mat en beige clair, capacité par tasse 50 ml
222830		essuie-tout, en Tissue avec surface gaufrée, 2 couches, feuille longueur x largeur 240 x 230 mm
501597		kit de chariot de lavage, 2x17 l seau ROUGE/BLEU, support à franges, presse d'essorage, 10 balais à franges, manche, structure en plastique, 4 roulettes pivotantes
501943		bac porte-couverts pour chariot à plateaux, hauteur x longueur x largeur 203 x 176 x 325 mm, à accrocher, en acier inoxydable
527157		kit de balayettes, avec crin de cheval, pelle largeur x profondeur 230 x 220 mm, Largeur de travail 200 mm, manche bois