

Feuille de données du produit



Article N°: 6943 Rouleur pour charges lourdes

Equipements de manutention



Construction solide en acier avec poignée en tube d'acier, revêtement époxy bleu RAL 5007. Platine recouverte de caoutchouc antidérapant. Pour un transport aisé et sûr d'objets lourds tels que : bacs, caisses, machines, etc. Grands galets en nylon à roulement à billes. Dimensions extérieures (L x l x H mm) : 275 x 120 x 100 mm. Ø roues x largeur mm : 85 x 90 mm. Livraison : 1 pièce

Détails techniques:

Charge totale (kg)	2500
Longueur totale (mm)	275
Largeur totale (mm)	120
Hauteur totale (mm)	100
Longueur de surface utile (mm)	210
Largeur de surface utile (mm)	100
Nombre de axe	2
Nombre de roues	2
Roues (mm)	85 x 90
Type de pneu	Nylon
Poids (kg)	4
Pays d'origine	Chine
Garantie (ans)	2
Code douanier	73269098
GTIN	4017976069432