

**Artikelnummer:** 400226

**Kurzbeschreibung:** Manuflex Grundtisch UNIVERSAL Spezial, 1500 x 1000 mm, Melamin lichtgrau, alusilber

**Langbeschreibung:** Manuflex Grundtisch UNIVERSAL Spezial, T 1000 mm, Breite und Tischplatte wählbar: Der Manuflex Grundtisch UNIVERSAL Spezial kann in drei Breiten und mit drei unterschiedlichen Tischplatten je nach Wunsch geliefert werden. Der Manuflex Grundtisch UNIVERSAL Spezial hat eine Tiefe von 1000 mm. Der Manuflex Grundtisch UNIVERSAL Spezial ist 1000 mm tief und kann wahlweise mit einer Breite von 1500 mm, 1750 mm oder 2000 mm geliefert werden. Der Manuflex Grundtisch UNIVERSAL

Spezial ist ein Arbeitstisch, der sich dank umfangreichem Zubehör auch jederzeit zu einem vollständig ausgestatteten Montage- oder Prüfarbeitsplatz erweitern lässt. Für Ihre individuellen Ansprüche stehen Ihnen zudem drei unterschiedliche, je 22 mm dicke Tischplatten zur Auswahl. Weitere Informationen zu diesen finden Sie weiter unten. Der UNIVERSAL Spezial kann durch Klemmschienen von 700 mm auf bis zu 1000 mm verstellt werden. Der Manuflex Grundtisch UNIVERSAL Spezial ist durch seine zwei Stahlprofilrahmen und seine zwei stabilen Zargen sowie der hochwertigen Pulverbeschichtung besonders langlebig und äußerst stabil. Eine leitfähige Ausführung ist ebenfalls lieferbar. Bitte kontaktieren Sie hierfür unseren Kundenservice. Weitere Details: Einsatzzweck: Einzel- oder Reihenarbeitstisch Zubehör ermöglicht Erweiterung zum komplett ausgestatteten Montage- oder Prüfarbeitsplatz Äu sserst stabil und langlebig durch selbsttragendes Stahlrahmengestell Mit Klemmschrauben-Höhenverstellung von 700 a'çâ, -â€œ 1000 mm plus Tischplattenstärke Für unterschiedliche Arbeitshöhen bei sitzenden oder stehenden Tätigkeiten Gestell: bestehend aus 2 Stahlprofilrahmen 57 x 43 mm und 2 stabilen, 60 mm hohen Zargen sowie Gummischuhen (6 mm) zur Schonung des Bodenbelags Das Gestell ist hochwertig pulverbeschichtet Standardtiefe: 1000 mm Breite wahlweise: 1500 mm, 1750 mm oder 2000 mm 9 Gestell-RAL-Farbtöne zur Auswahl Auch in leitfähiger Ausführung lieferbar - bitte anfragen Die Tischplatte ist 22 mm dick und kann in 3 verschiedenen Ausführungen bestellt werden Ausführung Tischplatte Melamin: Besteht aus einer Melaminharzbeschichtung auf E 1 (Emissionsklasse 1) 3-Schichtspanplatte mit beidseitiger Feinstruktur Abrieb- und kratzfest sowie blendfrei, Die glatte Oberfläche ist leicht zu reinigen Die Tischplatte ist geeignet für Arbeiten ohne höhere mechanische und chemische Anforderungen wie z.B. im Versand. Ausführung Tischplatte Kunststoff: Die lichtgraue Kunststoff-Tischplatte besteht aus pflegeleichten Melamin-Laminaten auf einer E1 (Emmissionsklasse 1) 3-Schichtspanplatte mit Gegenzug pressverleimt Mit hellgrauem, stofffestem Kunststoff-Umleimer umrandet Die Oberfläche ist leicht zu reinigen Abrieb- und kratzfest, strapazierfähig sowie blendfrei Die Tischplatte ist geeignet für leichte Montage-, Versand- und Laborarbeiten und für Arbeiten ohne höhere Anforderungen an chemischer Beständigkeit. Ausführung Tischplatte Multiplex: Die geölte Multiplex-Tischplatte besteht entsprechend der DIN 68705 Teil 2 aus einer Buche-Vielschichtplatte der Güteklasse I/III Die Multiplex-Tischplatte ist unter hohem Druck kreuzweise wasserfest verleimt nach DIN 68705 IF (IW67) sowie umweltschonend geölt Alle Kanten und Ecken sind geschliffen und gefast Eine Klarlackierung der Multiplexplatte ist auf Anfrage möglich. Die Multiplex-Tischplatte ist geeignet, wenn hohe mechanische Beanspruchungen, wie im Montage- und Fertigungsbereich, gefragt sind. Aufgrund der Verleimung kann die Tischplatte auch für gelegentliche Arbeiten mit feuchten Materialien eingesetzt werden.



**EAN/GTIN:** 4045916137866