

## Termékinformációk

# 95 62 160 TC

## Drótkötél olló

Gumiabroncshoz



- Speciálisan optimalizálva gumis kábelek, Ø 2 mm átmérőig drótkötelek és Ø 2 mm átmérőig kábelek pontos vágására
- Ergonomikus hatékonyság a könnyű kialakításnak és a praktikus nyitási korlátozásnak köszönhetően
- Kompakt méret, kis súly, nagy teljesítmény
- Intenzív használatra készült: különösen tartós és csak 172 g
- Kompakt, könnyű és nagy teljesítményű
- 30%-kal is kisebb erő kifejtés az azonos hosszal rendelkező drótkötélollókkal összehasonlítva
- Kettős csapágyazású, átdugott csukló a kiváló stabilitás érdekében
- Vágóélek plusz induktív edzéssel, vágóél keménység kb. 62 HRC
- Kényelmes munkavégzés a nyitórugónak köszönhetően
- Szállítás közben zárókilinccsel biztosítva
- Golyóscsapágy-acél

MM

### Általános

Cikkszám	95 62 160 TC
EAN	4003773082422
Olló	barnított
Fej	barnított
Fogantyúk	többkomponensű burkolattal
Súly	175 g
Méret	160 x 60 x 22 mm

### Műszaki jellemzők

Vágási érték többvezetékes CU-kábelnél (átmérő)	Ø 2,0 mm
Drótkötél vágási méret (átmérő)	Ø 2,0 mm

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk

