


Produktinformation

97 32 240 SB

Crimpzange

- Zum Kabelschneiden, Abisolieren von Adern und Crimpen von isolierten Kabelschuhen und isolierten Schrumpfschlauchverbindern sowie unisolierten Quetschkabelschuhen nach DIN 46234
- Mit Gewindelöchern zum Abschneiden von Cu- oder Ms-Gewindestiften mit M 2,6; M 3; M 3,5; M 4 und M 5
- Geschraubtes Gelenk für eine hohe Stabilität und gleichmäßigen Lauf
- Spezialstahl, hochfest



Allgemein


Artikel-Nr.	97 32 240 SB
EAN	4003773079514
Zange	schwarz lackiert
Griffe	mit Mehrkomponenten-Hüllen
Gewicht	320 g
Abmessungen	240 x 85 x 26 mm
REACH- Konformität	enthält keine SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden

Technische Attribute




Anwendung	isolierte Kabelschuhe + Kabelverbinder
Kapazität Quadratmillimeter	0,5 — 6,0 mm ²
Anzahl der Nester	3
AWG	20 — 10

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten




97 21 215



97 21 215 B



97 21 215 B



97 21 215 B



97 21 215 B