

## fetra Steekkar

draagvermogen 350 kg, steekplaat breedte x diepte 450 x 150 mm, ladingbeveiliging door rubber op steekplaat en bomen, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw, met luchtbanden

Artikelnummer: 119172



**fetra**  
Transportgeräte



## fetra Steekkar

### Draagvermogen 350 kg

Steekkar



- geschikt voor het transport van ovens, koelkasten, wasmachines etc.
- draagvermogen 350 kg
- steekplaat breedte x diepte 450 x 150 mm
- hoogte x breedte 1425 x 650 mm
- ladingbeveiliging door rubber op steekplaat en bomen
- constructie van staal, gelast
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw
- met luchtbanden
- wielnaaf met rollager
- 10 jaar garantie

## Technische details

transporttoestel	transportwagen	wiellager	rollager
type kar	Steekkar	veiligheidsgreep	ja
geschikt voor (product/materiaal)	ovens, koelkasten	ladingbeveiliging	rubber op steekplaat en bomen

draagvermogen	350 kg	hoogte	1425 mm
materiaal	staal	breedte	650 mm
materiaal verwerking	gelast	oppervlak	m. poedercoating
diepte schep	150 mm	kleur	brijantblauw // RAL5007
in-/uitklapbaar	nee	garantie	10 jaar
trapslede	nee	gewicht	18 kg
banden	lucht		

## Gerelateerde Producten

119195		wiel, diameter x breedte 260 x 85 mm, met Polyurethaan-banden, meerprijs per steekwagen (set 4 wielen)! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestelbaar
119197		wiel, diameter x breedte 260 x 85 mm, met Polyurethaan-banden, meerprijs per steekwagen (paar, 2 wielen)! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestelbaar