

haspel

behuizing gesloten, slanglengte 8 m,
voor perslucht, water, 20 bar, DN 6

Artikelnummer: 149841



Slanghaspel

Voor water en perslucht

haspel

- van kunststof in blauw
- behuizing gesloten
- slanglengte 8 m
- voor perslucht, water
- 20 bar
- DN 6
- aansluiting 1/4"
- bouwhoogte 269 mm
- ter bevestiging aan de muur of het plafond
- met slang van polyurethaan
- levering inclusief bevestigingsmateriaal

Technische details

uitrusting werkplaats	haspel	bouwhoogte	269 mm
type behuizing	gesloten	materiaal	kunststof
slanglengte	8 m	kleur	blauw
binnendiameter	DN 6	incl. slang/kabel	ja
aansluiting	1/4"	materiaal slang	polyurethaan
medium	perslucht, water	inhoud levering	inclusief bevestigingsmateriaal
max. druk	20 bar	gewicht	3,7 kg

Dit past ook bij ...

221109		Vloerstandaard voor poetsrollen, voor max. 430 mm brede rollen, Passend voor wielen met 450 mm diameter, frame van metaal in wit
221140		poetsdoek, 800 doekjes, lengte x breedte 300 x 230 mm, rollen lengte x diameter 240 m x 225 mm, papierkwaliteit cellulose, gestanst, in wit
221143		beschermhandschoenen, van polyamide jersey in zwart met polyurethaan-coating, handrug van polyamide, ademend en naadloos, afmeting 9
221242		vuilniszak, inhoud 60 l, 28 µm dik, lengte x breedte 800 x 600 mm, in zwart
221330		beschermbril, beschermingsniveau EN 166, glazen van polycarbonaat met krasvaste coating, kleurloos, uitrusting: zijbescherming, directe ventilatie
222683		poetsdoek, 90 doekjes, lengte x breedte 305 x 230 mm
501757		set kettingstaanders, set bestaande uit: 6 kettingstaanders, 10 m ketting, 10 verbindingsschakels, 10 inhanghaken, paal diameter 40 mm, lengte 10 m, paal van kunststof in rood/wit, in rood/wit
505160		presentatiehoes, DIN A4 in staand formaat, frame van staaldraad met kunststof ommanteling in rood, frame met metalen oog
591199		perfolaat, blad hoogte x breedte 450 x 1000 mm