

## Hymer escabeau industriel SC 40 4024

accès double face, 2 x 7 marches  
(estrade incl.), Hauteur 1,12 m,  
longueur de lisse 1,79 m, En  
aluminium, lisses anodisé

Numéro d'article: 157720



**HYMER**



## Hymer Escabeau industriel SC 40 4024

### Double accès

escabeau industriel

- accès double face
- 2 x 7 marches (estrade incl.)
- Hauteur 1,12 m
- profondeur de marche 80 mm
- longueur de lisse 1,79 m
- entretoises angulaires sur la marche inférieure
- application sûre grâce à protection contre l'écartement
- pieds d'échelle antidérapants en extrémité de lisse
- En aluminium, lisses anodisé
- poids 8 kg
- consignes de sécurité : la marche supérieure (marche charnière) ne doit en aucun cas être utilisée comme appui !
- convient pour une application conforme TRBS 2121-2



- 10 années de garantie

## Détails techniques

technique de montée	escabeau	équipement de sécurité échelle	protection contre l'écartement
type d'échelle	escabeau industriel	étrier de sécurité	non
matériau	aluminium	protection contre l'écartement	oui
utilisation	double face	bac	non
Longueur de lisse	1,79 m	stabilité / renfort / entretoise	entretoises angulaires sur la marche inférieure
hauteur d'estrade	1,12 m	surface de longerons	anodisé
hauteur	1,12 m	Pour escalier	non
hauteur de travail	2,62 m	soubassement	pieds d'échelle antidérapants
nombre de marches	2 x 7	consigne de sécurité échelles	la marche supérieure (marche charnière) ne doit en aucun cas être utilisée comme appui !
profondeur des marches	80 mm	norme TRBS (règles techniques re	TRBS 2121-2
hauteur	1610 mm	garantie	10 années
rabattable	oui	Poids	8 kg
roulant	non		

## Accessoires

224582



Ruban antistatique, pour échelle