

Rollcart boordwandwagen

draagvermogen 600 kg, laadvlak
lengte x breedte 1200 x 770 mm,
platform van hout, opbouw 4
schotten, onderstel met slag- en
krasvaste poedercoating in RAL5010
gentiaanblauw, 2 zwenk- en 2
bokwielen, zwenkwielen met rem,
met TPE-banden

Artikelnummer: 157982



Rollcart Boordwandwagen

boordwandwagen

- draagvermogen 600 kg
- laadvlak lengte x breedte 1200 x 770 mm
- laadhoogte 285 mm
- platform van hout
- opbouw 4 schotten
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
- staalconstructie, gelast
- hoogte x lengte x breedte 990 x 1320 x 800 mm
- 2 zwenk- en 2 bokwielen, zwenkwielen met rem
- met TPE-banden



Technische details

| | | | |
|----------------------|----------------|---------------------|--------------------------|
| transporttoestel | transportwagen | schuifbeugel | 1 stuks |
| type wagen | platformwagen | in-/uitklapbaar | nee |
| type platformwagen | boordwandwagen | borgrand | nee |
| draagvermogen | 600 kg | wielen aantal/soort | 2 zwenk- en 2 bokwielen |
| laadhoogte | 285 mm | banden | TPE |
| lengte laadvlak | 1200 mm | wiellager | groefkogellager |
| breedte laadvlak | 770 mm | wieluitrusting | zwenkwielen met rem |
| materiaal platform | hout | wiel-Ø | 200 mm |
| constructies | 4 schotten | hoogte | 990 mm |
| hoogte constructies | 230 mm | lengte | 1320 mm |
| nestbaar | nee | breedte | 800 mm |
| materiaal | staal | oppervlak onderstel | m. poedercoating |
| materiaal verwerking | gelast | kleur | gentiaanblauw // RAL5010 |
| euronorm | nee | gewicht | 51 kg |

Gerelateerde Producten

| | | |
|--------|---|---|
| 157958 |  | centrale rem voor transportwagen, van rubber, voor wieldiameter 200 mm |
| 158397 |  | stootwiel voor transportwagen, van kunststof, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar |
| 158398 |  | gaasmand voor transportwagen, met corrosiebeschermende zinklaag, hoogte x breedte x diepte 225 x 520 x 195 mm |
| 158403 |  | ESD-rollenset, voor transportwagen, banden TPE, draagvermogen 600 kg, wiel Ø 200 mm, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar |
| 158404 |  | beschermlijst voor platformwagen, van kunststof |
| 158406 |  | wielenset, voor transportwagen, banden lucht, draagvermogen 400 kg, wiel Ø x breedte 230 x 65 mm, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar |
| 158409 |  | wielenset, voor transportwagen, banden polyurethaan, draagvermogen 1200 kg, diameter 200 mm, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar |
| 158412 |  | wielenset, voor transportwagen, banden polyamide, wiel Ø 200 mm, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar |
| 158417 |  | voetbescherming voor zwenk- en bokwiel, voor wieldiameter 200 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar |

| | | |
|--------|---|---|
| 158420 |  | schrijfbord, van hout, staand formaat voor DIN A4 |
| 158421 |  | schrijfbord, van hout, liggend formaat voor DIN A4 |
| 158422 |  | wielenset, voor transportwagen, banden massief rubber, draagvermogen 1200 kg, wiel Ø x breedte 200 x 50 mm, naaf met kogellager, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar |
| 158425 |  | laadvlak voor transportwagen, van zinken plaat, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar |