

BS-ROLLEN zwenkwiel met rem

BS ROLLEN

draagvermogen 100 kg, met TPE-banden, diameter 80 mm, naaf met wiellager, centrale rem, rem met vastzetter handmatig, velg van kunststof, bevestiging met plaat, lengte x breedte 104 x 80 mm



Artikelnummer: 159285

BS-ROLLEN Transporttoestelwiel

Zwenkwiel met rem

zwenkwiel met rem

- draagvermogen 100 kg
- met TPE-banden
- vloervriendelijk
- diameter 80 mm
- naaf met wiellager
- centrale rem, rem met vastzetter handmatig
- velg van kunststof
- velg zonder draadvangkappen
- behuizing van staal verzinkt, gechromeed
- bevestiging met plaat, lengte x breedte 104 x 80 mm
- schroefgatafstand 84x64/76x56 mm
- Zwenklager met Kogelbaan, twee rijen

Technische details

roltype	transportapparaatwielen	zwenklager	Kogelbaan, twee rijen
set	nee	rem	centrale rem
bouwmodel	zwenkwiel	teruglooprem	handmatig
draagvermogen	100 kg	draadvangkappen	nee

banden	TPE	totale hoogte	105 mm
wiel-ø	80 mm	loopvlak eigenschap	vloervriendelijk
materiaal velg	kunststof	lengte plaat	104 mm
wiellager	wiellager	breedte plaat	80 mm
bevestigingselement	plaat	afstand schroefgat	84x64/76x56 mm
elektrisch geleidend	nee	oppervlak behuizing	verzinkt, gechromeerd
materiaal behuizing	staal	gewicht	0,8 kg