

Lacont container voor gevaarlijke stoffen

met isolatie van minerale wol,
Geschikt voor aquatoxische stoffen,
voor opslag buiten, hoogte x
breedte x diepte 2385 x 2075 x 3075
mm, bodemopvangbak met 1200 l
opvangvolume, constructie van
staal met corrosiebeschermende
zinklaag

Artikelnummer: 200411



Lacont Geïsoleerde container voor gevaarlijke stoffen voor aquatoxische stoffen

container voor gevaarlijke stoffen

- met isolatie van minerale wol
- Geschikt voor aquatoxische stoffen
- voor opslag buiten
- hoogte x breedte x diepte 2385 x 2075 x 3075 mm
- geïsoleerde bodemopvangbak met rooster
- bodemopvangbak met 1200 l opvangvolume
- dubbele vleugel deur
- constructie van staal met corrosiebeschermende zinklaag
- rooster van staal met corrosiebeschermende zinklaag
- Leveringstoestand voorgemonteerd
- LET OP: Lossen met heftruck of kraan noodzakelijk



Technische details

opslagtype gevaarlijke
stoffen container



type deur dubbele vleugel deur

type container	container voor gevaarlijke stoffen	breedte deur	1750 mm
opslagplaats	buiten	materiaal	staal
geschikt voor gevaarlijke stoffe	aquatoxische stoffen	oppervlak	verzinkt
hoogte	2385 mm	materiaal rooster	staal
breedte	2075 mm	oppervlak rooster	verzinkt
diepte	3075 mm	kleur uitvoering	verzinkt
container uitrusting	geïsoleerde bodemopvangbak met rooster	levering	voorgemonteerd
opvangvolume vloeropvangbak	1200 l	lossen per kraan/vorkheftruck no	ja
brandveiligheid	niet beschermd tegen brand	gewicht	1150 kg
isolatie	isolatie van minerale wol		

Gerelateerde Producten

149134		afvoerluchtbewaking, voor container voor gevaarlijke stoffen, explosiebeveiligd, vermogen 0,69 W
200428		isolatie voor container voor gevaarlijke stoffen, voor container breedte x diepte 2070 x 3075 mm
522750		verwarming, voor container voor gevaarlijke stoffen, explosiebeschermd T3 (convector), met 2/230 kW/V
522751		verwarming, voor container voor gevaarlijke stoffen, explosiebeschermd T3 (convector), met 3/230 kW/V
522752		verwarming, voor container voor gevaarlijke stoffen, explosiebeschermd T3 (convector), met 2x2/230 kW/V
522754		verwarming, voor container voor gevaarlijke stoffen, niet explosiebeschermd (circulatielucht), met 2/230 kW/V
522755		verwarming, voor container voor gevaarlijke stoffen, niet explosiebeschermd (circulatielucht), met 3/230 kW/V
522756		verwarming, voor container voor gevaarlijke stoffen, niet explosiebeschermd (circulatielucht), met 5/400 kW/V
700173		Stapelaar-/Kraanontlading

Dit past ook bij ...

200803		stellingopvangbak, opvangvolume 1000 l, hoogte x breedte x diepte 425 x 3280 x 1300 mm, met rooster van staal met corrosiebeschermende zinklaag, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
504444		noodgevallentas met microvezel-absorptieproducten, set 17-delig, opnamecapaciteit 35 l per set, hoes hoogte x breedte x diepte 500 x 500 x 220 mm

508470		EHBO-bord, poster van de Duitse bedrijfsvereniging voor wettelijke ongevallenverzekering (DGUV informatie 204), gebruiksaanwijzing EHBO, wandbord, van kunststof, oppervlak standaard, hoogte x breedte 560 x 400 mm
525732		gevaarsymbool, sticker, van folie, hoogte x breedte 20 x 20 mm
526779		plensdouche, aansluiting 3/4" buiten, van RVS, voor wandmontage