

fetra steekwagen GREY EDITION

draagvermogen 300 kg, steekplaat breedte x diepte 320 x 250 mm, steekplaat vastschroefbaar en vervangbaar, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7016 antracietgrijs, wielen met luchtbanden op kunststof-velg

Artikelnummer: 215398



fetra
Transportgeräte



fetra Steekwagen GREY EDITION

Draagvermogen 300 kg

steekwagen

- geschikt voor ronde goederen, zoals rollen, kannen of emmers
- draagvermogen 300 kg
- steekplaat breedte x diepte 320 x 250 mm
- hoogte x breedte 1300 x 580 mm
- steekplaat vastschroefbaar en vervangbaar
- constructie van stalen buis (romp gelast)
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7016 antracietgrijs
- met bescherming tegen letsel door veiligheidsgrepen van zeer robuust kunststof
- wielen met luchtbanden op kunststof-velg
- wiel Ø 260 mm
- wielnaaf met rollager
- Leveringstoestand gedemonteerd

- 10 jaar garantie

Technische details

transporttoestel	transportwagen	trapslede	nee
type kar	steekwagen	banden	lucht
geschikt voor (product/materiaal	ronde goederen	wiellager	rollager
draagvermogen	300 kg	diameter wiel	260 mm
breedte schep	320 mm	materiaal velg	kunststof
diepte schep	250 mm	veiligheidsgreep	ja
schep functie	vastschroefbaar/vervangb aar	hoogte	1300 mm
materiaal	stalen buis	breedte	580 mm
materiaal verwerking	romp gelast	garantie	10 jaar
oppervlak	m. poedercoating	levering	gedemonteerd
kleur	antracietgrijs // RAL7016	gewicht	15 kg
in-/uitklapbaar	nee		