

VARIOfit etagewagen

draagvermogen 400 kg, met 4 etage(s), kantelbaar, laadvlak lengte x breedte 1570 x 635 mm, etage(s) van hout, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw, met rubber-banden

Artikelnummer: 221829



VARIOfit



12
YEARS
WARRANTY



VARIOfit Etagewagen met verstelbare schappen



etagewagen

- draagvermogen 400 kg
- met 4 etage(s), kantelbaar
- laadvlak lengte x breedte 1570 x 635 mm
- etage(s) van hout
- etage(s) met stalen frame
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
- gelaste staalconstructie
- hoogte x lengte x breedte 1855 x 1760 x 650 mm
- 2 zwenk- en 2 bokwielen, zwenkwielen met EasySTOP
- wiel Ø 200 mm
- met rubber-banden
- wielnaaf met kogellager
- wielstand rechthoekig
- 12 jaar garantie

Technische details

| | | | |
|---------------------|----------------|----------------------|--------------------------|
| transporttoestel | transportwagen | banden | rubber |
| type wagen | etagewagen | wielen aantal/soort | 2 zwenk- en 2 bokwielen |
| lengte laadvlak | 1570 mm | wieluitrusting | zwenkwielen met EasySTOP |
| breedte laadvlak | 635 mm | wiel-ø | 200 mm |
| hoogte | 1855 mm | wiellager | kogellager |
| etage-inrichting | kantelbaar | elektrisch geleidend | nee |
| etages aantal | 4 stuks | schuifbeugel | 1 stuks |
| draagvermogen | 400 kg | in-/uitklapbaar | nee |
| materiaal etage(s) | hout | wielstand | rechthoekig |
| etage(s) uitrusting | stalen frame | oppervlak | m. poedercoating |
| materiaal | staal | kleur | gentiaanblauw // RAL5010 |
| lengte | 1760 mm | garantie | 12 jaar |
| breedte | 650 mm | gewicht | 102,5 kg |
| euronorm | nee | | |

Gerelateerde Producten

| | | |
|--------|---|--|
| 203082 |  | wielen met luchtbanden, voor transportwagen, banden lucht, draagvermogen 390 kg, diameter 230 mm, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar |
| 400759 |  | inhanglegbord voor etagewagen, lengte x breedte 1570 x 635 mm, met afrolrand, van MDF |

Dit past ook bij ...

| | | |
|--------|---|--|
| 208490 |  | complete paktafel, hoogte x breedte x diepte 850 x 1600 x 800 mm, blad van staal met slijtvaste kunststof coating in decor lichtgrijs, 4-voetonderstel van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5017 verkeersblauw, 1 dispenserhouder, 2 legborden, 8 steekbeugels |
| 505112 |  | halmarkeerverf, standaardkleur, in RAL1003 signaalgeel, inhoud 5 l |
| 510925 |  | pallethefwagen, draagvermogen 2500 kg, vork lengte x breedte 1150 x 160 mm, zwenkwielen met massief rubber-banden, breedte x Ø 50 x 200 mm, vorkrollen tandem met nylon-banden, breedte x Ø 77 x 82 mm |
| 528958 |  | orderplanner, 10 vakken, hoogte x breedte 1282 x 554 mm, plank(en) van kunststof in grijs |