

## onderwagen voor kratten

draagvermogen 250 kg, laadvlak  
lengte x breedte 607 x 407 mm,  
laadhoogte 146 mm, platform open,  
onderstel in geel, 4 zwenkwielen,  
met rubber-banden

sets 4 stuks

**Artikelnummer: 224803**



## Onderwagen

### voor euronorm-bakken

onderwagen voor kratten

- draagvermogen 250 kg
- laadvlak lengte x breedte 607 x 407 mm
- laadhoogte 146 mm
- hoogte x lengte x breedte 170 x 615 x 415 mm
- Afmetingen afgestemd op euronorm-bakken
- platform open
- Met rand
- onderstel in geel
- kunststofconstructie
- 4 zwenkwielen
- wiel Ø 100 mm
- met rubber-banden
- wielnaaf met kogellager

## Technische details

transporttoestel	dolly	wielen aantal/soort	4 zwenkwielen
type roller	onderwagen voor kratten	banden	rubber
draagvermogen	250 kg	materiaal behuizing	staal
euronorm	ja	wiellager	kogellager

laadhoogte	146 mm	wiel-ø	100 mm
lengte laadvlak	607 mm	hoogte	170 mm
breedte laadvlak	407 mm	lengte	615 mm
platform	open	breedte	415 mm
frame	Met rand	kleur	geel
materiaal	kunststof	gewicht	12,8 kg
stuurstang	nee		