

RAU

ladekast

Serie 7000

hoogte x breedte x diepte 1035 x 580 x 650 mm, 6 lade(n), afsluitbaar met stiftcilinderslot, romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw, blad van metaal

Artikelnummer: 231104



RAU.



ladekast

- hoogte x breedte x diepte 1035 x 580 x 650 mm
- 6 lade(n)
- laden hoogte 1x120 mm/3x150 mm/2x180 mm
- constructie van staal
- met doorlopende greeplijst ErgoScript® met aluminiumkleurige overlay en transparante afdekking
- met schrijfvlak
- laden nuttige afmetingen breedte x diepte 490 x 560 mm, nuttige hoogte = fronthoogte - 15 mm
- draagvermogen per lade 100 kg
- laden op wielen gelagerd met intrekfunctie, uittrekbaar legbord 90 %
- met uittrekblokkade
- afsluitbaar met stiftcilinderslot
- romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
- blad van metaal

- opbergruimte met afrolrand
- Leveringstoestand voorgemonteerd
- 5 jaar garantie

Technische details

meubeltype	kast	kleur voorkant	gentiaanblauw // RAL5010
type kast	ladekast	oppervlak romp	m. poedercoating
materiaal	staal	oppervlak front	m. poedercoating
hoogte	1035 mm	uittrekblokkering	uittrekblokkade
breedte	580 mm	beletteringsveld	ja
diepte	650 mm	afsluitbaar	ja
kast uitrusting	lades	sluitsysteem	stiftcilinderslot
laden aantal	6 stuks	scheidingswand	nee
laden aantal x hoogte	1x120 mm/3x150 mm/2x180 mm	bekleding uitvoering	afrolrand
draagvermogen lade	100 kg	materiaal plaat	metaal
uittrekrail lade	op wielen gelagerd met intrekfunctie	dikte plaat	25 mm
uittrekbare lade	90 %	greep	doorlopende greeplijst
nuttige hoogte lade (gedetaillee)	fronthoogte - 15 mm	levering	voorgemonteerd
nuttige breedte lade	490 mm	verrijdbaar	nee
nuttige diepte lade	560 mm	garantie	5 jaar
kleur romp	lichtgrijs // RAL7035	gewicht	83 kg

Gerelateerde Producten

231163		indelingssset, met rasterprofiel, 2 lengteverdeler + 9 scheidingsplaten, passend voor laden breedte x diepte 490 x 560 mm, fronthoogte 120 - 150 mm, hoogte x breedte x diepte 90 x 490 x 560 mm
231164		indelingssset, met rasterprofiel, 2 lengteverdeler + 9 scheidingsplaten, passend voor laden breedte x diepte 490 x 560 mm, fronthoogte 180 - 360 mm, hoogte x breedte x diepte 150 x 490 x 560 mm

Dit past ook bij ...

158965		tafelweegschaal, niet ijkbaar, platform van kunststof, breedte x diepte 318 x 258 mm, weegbereik van 50 kg, afleesbaarheid in 20 g stappen
184197		enkele mat werkplek-vloerbedekking, hoogte x lengte x breedte 13 x 900 x 600 mm, Van rubber met genopt oppervlak in zwart
195726		parallelbankschroef, bekbreedte 140 mm, spanwijdte 180 mm, met vastgesmede buisspanklem, van staal in blauw
217101		breekmessen, snijdiepte 11,6 mm, met bevestigingssoog
530330		kruk, zitting hoogte 540 - 720 mm, zittingbekleding van kunstleer in blauw, frame van aluminium, frame met rollen