

## hufe staanderframe voor palletstelling GRAVIS

hoogte x diepte 3360 x 1100 mm,  
van staal, met  
corrosiebeschermende zinklaag

Artikelnummer: 242265



staanderframe voor palletstelling

- hoogte x diepte 3360 x 1100 mm
- voorbereid voor een hoogteverstelling van de opslag niveaus per 70 mm
- van staal, met corrosiebeschermende zinklaag



















### Technische details


meubeltype	stelling	raster voor hoogteverstelling	70 mm
stellingtype	palletstelling	staander uitrusting	2 voetplaten, 2 ankerbouten
onderdeel	staanderframe	materiaal	staal
stellingaccessoires	staanderframe	profiel dikte	2 mm
voor stellingtype	palletstelling	oppervlak	verzinkt
hoogte	3360 mm	levering	gedemonteerd

diepte 1100 mm

gewicht 35,49971 kg

## Gerelateerde Producten

242222		ankerbout voor palletstelling, met corrosiebeschermende zinklaag
242223		Dubbele stellingverbinding voor palletstelling, lengte 200 mm, met corrosiebeschermende zinklaag
242224		doorschuifbeveiliging, breedte 1825 mm, oversteek 50 mm, van staal in RAL2004 zuiver oranje
242226		doorschuifbeveiliging, breedte 2700 mm, oversteek 50 mm, van staal in RAL2004 zuiver oranje
242228		roosterlegbord voor palletstelling, bestaande uit 2 segmenten, breedte x diepte 1825 x 1100 mm, voor een vaklast van 1800 kg, het legbord wordt vlak op de steundragers gelegd, maaswijdte 30 x 30 mm, drager 35 x 1,5 mm
242231		roosterlegbord voor palletstelling, bestaande uit 3 segmenten, breedte x diepte 2700 x 1100 mm, voor een vaklast van 2700 kg, het legbord wordt vlak op de steundragers gelegd, maaswijdte 30 x 30 mm, drager 35 x 1,5 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
242240		afstandhouder voor gaasachterwand voor palletstelling, lengte 150 mm
242241		stalen panelen voor palletstelling, bestaande uit 6 segmenten, hoogte x breedte x diepte 40 x 1825 x 1100 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
242244		stalen panelen voor palletstelling, bestaande uit 9 segmenten, hoogte x breedte x diepte 40 x 2700 x 1100 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
242248		lengteligger (enkel) voor palletstelling, hoogte x breedte x diepte 80 x 1825 x 50 mm, het legbord wordt de lengteliggers worden met haken met drie klauwen en uitlichtbeveiliging in het staanderframe gehangen
242249		lengteliggers (paar) voor palletstelling, hoogte x breedte x diepte 80 x 1825 x 50 mm, het legbord wordt de lengteliggers worden met haken met drie klauwen en uitlichtbeveiliging in het staanderframe gehangen
242250		lengteligger (enkel) voor palletstelling, hoogte x breedte x diepte 110 x 2700 x 50 mm, het legbord wordt de lengteliggers worden met haken met drie klauwen en uitlichtbeveiliging in het staanderframe gehangen
242251		lengteliggers (paar) voor palletstelling, hoogte x breedte x diepte 110 x 2700 x 50 mm, het legbord wordt de lengteliggers worden met haken met drie klauwen en uitlichtbeveiliging in het staanderframe gehangen
242252		spaanplaat voor palletstelling, breedte x diepte 1825 x 1100 mm, dikte 38 mm, voor een vaklast van 600 kg, het legbord wordt vlak op de steundragers gelegd, uitgerust met 4 centreerhoeken, van hout
242255		spaanplaat voor palletstelling, breedte x diepte 2700 x 1100 mm, dikte 38 mm, voor een vaklast van 900 kg, het legbord wordt vlak op de steundragers gelegd, uitgerust met 4 centreerhoeken, van hout
242278		dwarsbalk voor palletstelling, passend voor stellingdiepte 1100 mm, in RAL2004 zuiver oranje
242281		diepte-hoekframe voor gaasbox voor palletstelling, passend voor stellingdiepte 1100 mm met een opslagbreedte van 800 mm, met zij- en eindaanslag, in RAL5010 gentiaanblauw
242282		onderlegplaat voor staanderframe, lengte x breedte x dikte 120 x 130 x 2 mm
242283		onderlegplaat voor staanderframe, lengte x breedte x dikte 120 x 130 x 3 mm

242284		aanrijdbescherming voor stelling, L-profiel, hoogte 400 mm, in geel/zwart
--------	---	---

### Dit past ook bij ...

146371		Magnetische etikethoes, hoogte x breedte 88 x 163 mm, achterzijde magnetisch, van polypropyleen in blauw
148636		hygiënepallet, hoogte x lengte x breedte 155 x 1200 x 800 mm, van PE-regeneraat in grijs
210867		hydraulische heftruck, draagvermogen 1000 kg, vork lengte x breedte 1150 x 160 mm, zwenkwielen met polyurethaan-banden, breedte x Ø 40 x 150 mm, vorkrollen met nylon-banden, breedte x Ø 70 x 80 mm, hefhoogte 1500 mm / verlaagde hoogte 90 mm, enkelvoudige mast
217213		EUR-ruilpallet, van hout, lengte x breedte 1200 x 800 mm, draagvermogen statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, onderbouw sleden, bovendeck doorbroken
510925		pallethefwagen, draagvermogen 2500 kg, vork lengte x breedte 1150 x 160 mm, zwenkwielen met massief rubber-banden, breedte x Ø 50 x 200 mm, vorkrollen tandem met nylon-banden, breedte x Ø 77 x 82 mm