

Cascoo

Roulette pivotante avec frein total



force 500 kg, avec bandage polyamide, diamètre 125 mm, moyeu avec Palier de pivotement, frein total, jante en polyamide, fixation avec panneau



Numéro d'article: 243440

Roulette pivotante avec frein total

- force 500 kg
- avec bandage polyamide
- diamètre 125 mm
- espacement des trous des vis 105x84/76 mm
- moyeu avec Palier de pivotement
- frein total
- jante en polyamide
- boîtier en acier galvanisé en bleu
- fixation avec panneau

Détails techniques

manutention dynamique	roulettes	roulement	Palier de pivotement
type de roulettes	roulettes pour moyens de manutention	élément de fixation	panneau
modèle	Roulette pivotante	matériau de boîtier	acier
charge	500 kg	frein	frein total
pneumatique	polyamide	distance trou de vis	105x84/76 mm
Diamètre de roue	125 mm	surface de boîtier	galvanisé

matériau de jante polyamide

Poids 3,35 kg