

veiligheidsrolcontainer nestainer®

draagvermogen 500 kg, hoogte x
lengte x breedte 1890 x 880 x 725
mm, nuttige hoogte 1615 mm,
opbouwelementen: 3 wanden
(draadgaas), 1 openslaande deur, 1
legbord, dak, frame van staal
galvanisch blauw verzinkt, platform
van staal met veertechniek, met
elastiek-banden



Artikelnummer: 244017

veiligheidsrolcontainer



- draagvermogen 500 kg
- hoogte x lengte x breedte 1890 x 880 x 725 mm
- nuttige hoogte 1615 mm
- Afmetingen afgestemd op euronorm-bakken
- opbouwelementen: 3 wanden (draadgaas), 1 openslaande deur, 1 legbord, dak
- 1 x draadgaasbodem
- frame van staal galvanisch blauw verzinkt
- platform van staal met veertechniek
- 2 zwenk- en 2 bokwielen
- wiel Ø 125 mm
- met elastiek-banden

Technische details

transporttoestel	transportwagen	platform uitrusting	veertechniek
type wagen	veiligheidsrolcontainer	materiaal onderstel	staal

constructies	3 wanden (draadgaas), 1 openslaande deur, 1 legbord, dak	oppervlak onderstel	galvanisch verzinkt
draagvermogen	500 kg	legbord-/niveautype	draadgaasbodem
hoogte	1890 mm	legborden / schappen aantal	1 stuks
lengte	880 mm	wielen aantal/soort	2 zwenk-/2 bokwielen
breedte	725 mm	banden	elastiek
nuttige hoogte	1615 mm	wiel-ø	125 mm
nestbaar	ja	euronorm	ja
platform	doorbroken	plafond	ja
materiaal platform	staal	gewicht	70,8 kg
oppervlak platform	galvanisch verzinkt		

Gerelateerde Producten

219976		draadgaasbodem, draagvermogen 150 kg, van draadgaas, galvanisch blauw verzinkt
243999		kunststof legbord, Voor bak breedte x diepte 705 x 728 mm, draagvermogen 150 kg, van hogedruk polyethyleen in vergelijkbaar met RAL 7046 telegrijs