

## Moravia schaarhek

hoogte x breedte 1000 x 520 - 4000 mm, paal in rood, van staal in rood/wit

Artikelnummer: 300795



**MORAVIA**  
kompetent und fair



## Moravia Schaarhek

### Zware uitvoering

schaarhek

- geschikt voor buiten
- diameter voet 500 mm
- hoogte x breedte 1000 x 520 - 4000 mm
- paal in rood
- van staal in rood/wit
- gewicht 23 kg

### Technische details

afbakening en verkeer	beheersysteem	diameter voet	500 mm	
	beheersysteem	rooster	kleur kolom	rood
	type beheersysteem	schaarhek	materiaal	staal
	plaats van toepassing	buiten	kleur	rood/wit
	hoogte	1000 mm	gewicht	23 kg
	breedte	520-4000 mm		

Dit past ook bij ...

141938		waarschuwingsbord, vloeropsteller, van kunststof in geel, hoogte x breedte x diepte 600 x 275 x 270 mm
148926		vloerreparatie, 20 kg verpakking: 5 kg bindmiddel en 15 kg kwartsand, in RAL7021 zwartgrijs
221169		oordoppen in navulverpakking, geluiddemping 29 dB, van polymeerschuimstof in geel
221212		werkhelm, voor 510 - 610 mm hoofdomvang, helmschaal van polyethyleen in wit
221266		werkhandschoen, van jersey/geitenleer in blauw, handrug van jersey van katoen, ademend en naadloos, afmeting 9
221309		waarschuwingsvest, conform EN ISO 20471, polyester in neongeel, afmeting eenheidsmaat
221381		beschermhandschoenen, van nitril in grijs/zwart met nitril-coating, naadloos, afmeting 9
369088		container, inhoud 120 l, romp van polyethyleen in grijs, hoogte x breedte x diepte 930 x 480 x 550 mm, deksel van polyethyleen in grijs, compleet omklapbaar, onderbouw 2 wielen met massief rubber-wielen
504402		pleisterdispenser, vulling: 2 x 45 pleisters elastisch, hoogte x breedte 135 x 230 mm, behuizing van kunststof
527154		Straatbezem, Werkbreedte 600 mm, voor alle soorten vuil op een ruwe ondergrond
529543		afzettape, band lengte x breedte 500 m x 80 mm, van polyethyleen in rood/wit