

## BS-ROLLEN

### roulette pivotante avec frein

force 550 kg, avec bandage élastique, diamètre x largeur 250 x 50 mm, moyeu avec roulement à rouleaux, double blocage, jante en aluminium, fixation avec panneau, longueur x largeur 138 x 110 mm

BS ROLLEN



Numéro d'article: 503601

## BS-ROLLEN Roulette pour moyens de manutention

### Roulette pivotante avec frein

roulette pivotante avec frein

- force 550 kg
- avec bandage élastique
- Convient pour lisse/plat, rugueux/plat, lisse/irrégulier, rugueux/irrégulier
- diamètre x largeur 250 x 50 mm
- moyeu longueur x Ø 60 x 20 mm
- espacement des trous des vis 105x75 mm, Ø trou des vis 11 mm
- moyeu avec roulement à rouleaux
- double blocage
- jante en aluminium
- jante sans pare-fils
- boîtier en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
- fixation avec panneau, longueur x largeur 138 x 110 mm
- Palier de pivotement avec roulement à billes

## Détails techniques

manutention dynamique	roulettes	frein	double blocage
type de roulettes	roulettes pour moyens de manutention	pare-fils	non

modèle	roulette pivotante	hauteur totale	303 mm
charge	550 kg	longueur de moyeu	60 mm
pneumatique	élastique	trou de moyeu	20 mm
Ø de roue	250 mm	largeur de roue	50 mm
matériau de jante	aluminium	portée	55 mm
roulement	roulement à rouleaux	longueur de plaque	138 mm
convient pour type de sol	lisse/plat, rugueux/plat, lisse/irrégulier, rugueux/irrégulier	largeur de plaque	110 mm
élément de fixation	panneau	distance trou de vis	105x75 mm
conducteur d'électricité	non	Ø de trou de vis	11 mm
matériau de boîtier	acier	surface de boîtier	galvanisé
palier de pivotement	roulement à billes	Poids	5,85 kg

## Accessoires

503612



roue, force 550 kg, avec bandage élastique, moyeu avec roulement à rouleaux, diamètre x largeur 250 x 50 mm, moyeu longueur x Ø 60 x 20 mm, jante en aluminium

## Cela s'adapte aussi ...

400701



cuves rectangulaires, hauteur x largeur x profondeur 670 x 660 x 432 mm, capacité 135 l, en polyéthylène en gris, parois pleines, fond plein, soubassement roulettes

438985



roulette pivotante, force 175 kg, avec bandage plastique, diamètre x largeur 125 x 35 mm, moyeu avec roulement à rouleaux, jante en plastique, fixation avec panneau, longueur x largeur 105 x 80 mm

763068



bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 170 x 600 x 400 mm, capacité 33 l, en polypropylène en gris, Parois ajourés, fond ajourés