

## Kappes armoire modulaire RasterPlan®

hauteur x largeur x profondeur 1950 x 1000 x 600 mm, 6 niveaux avec tablette en acier, 8 tiroir(s), à cloison de séparation médiane, verrouillable avec serrure à cylindre, soubassement socle, corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair

RasterPlan

KAPPES



Numéro d'article: 522675



## Kappes Armoire pour charges lourdes RasterPlan® avec cloison de séparation médiane

armoire modulaire



- hauteur x largeur x profondeur 1950 x 1000 x 600 mm
- structure en acier
- double porte battante vitrée
- portes à double paroi
- coins avec brasages durs
- 6 niveaux avec tablette en acier
- force par plateau 80 kg
- Réglable au pas de 25 mm
- 8 tiroir(s)
- force par tiroir 110 kg
- tiroirs rail télescopique, extension 100 %
- à cloison de séparation médiane




- à gauche 3 tablettes et 4 tiroirs
- à droite 3 tablettes et 4 tiroirs
- avec poignée tournante
- verrouillable avec serrure à cylindre
- soubassement socle
- corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
- face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
- niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion

## Détails techniques




type de meuble	armoire	charge tablette	80 kg
type d'armoire	armoire modulaire	surface de corps	finition peinture époxy
type de porte	porte à double battant	surface de face avant	finition peinture époxy
hauteur	1950 mm	système de fermeture	serrure à cylindre
largeur	1000 mm	soubassement	socle
profondeur	600 mm	matériau	acier
équipement armoire	tablettes, tiroirs	tablette réglable au pas	25 mm
nombre de tablettes/niveaux	6 pièce	surface de tablette	galvanisé
type tablette/niveau	tablette en acier	verrouillable	oui
force du fond de l'armoire	400 kg	cloison de séparation médiane	oui
nombre de tiroirs	8 pièce	structure de porte	à double paroi
hauteur frontale 100 mm	4 pièce	glissière tiroir	rail télescopique
hauteur frontale 175 mm	4 pièce	extension tiroir	100 %
capacité de charge de tiroir	110 kg	poignée	poignée tournante
couleur du corps	gris clair // RAL7035	roulant	non
couleur de la face avant	gris clair // RAL7035	Poids	186 kg

## Accessoires

522554		Tablette couliss. pour armoire verticale, largeur x profondeur 500 x 600 mm, pour une charge max. par tabl. de 80 kg, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
522555	·	tiroir pour armoire modulaire, hauteur 100 mm, en RAL7035 gris clair
522556	·	tiroir pour armoire modulaire, hauteur 100 mm, en RAL5010 bleu gentiane
522557	·	tiroir pour armoire modulaire, hauteur 125 mm, en RAL7035 gris clair
522558	·	tiroir pour armoire modulaire, hauteur 125 mm, en RAL5010 bleu gentiane
522559	·	tiroir pour armoire modulaire, hauteur 175 mm, en RAL7035 gris clair
522560	·	tiroir pour armoire modulaire, hauteur 175 mm, en RAL5010 bleu gentiane
522564	·	blocage d'extension pour tiroir, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
522565		Ancrage de tablette pour armoire pour charges lourdes
522621	·	plaque de rangement perforée, hauteur x largeur 455 x 497 mm, pour paroi latérale intérieur droit, en acier avec laquage coloris RAL7035 gris clair

522622	·	plaque de rangement perforée, hauteur x largeur 455 x 497 mm, pour paroi latérale intérieur droit, en acier avec laquage coloris RAL7035 gris clair
522677	·	tablette en acier pour armoire pour charges lourdes, largeur 500 mm, force 80 kg, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
522686		kit de compartimentage, convient pour hauteur frontale 100 mm, hauteur 100 mm, avec revêtement en zinc anti-corrosion
522687		kit de compartimentage, convient pour hauteur frontale 125 mm, hauteur 125 mm, avec revêtement en zinc anti-corrosion
522688		kit de compartimentage, convient pour hauteur frontale 175 mm, hauteur 175 mm, avec revêtement en zinc anti-corrosion

## Cela s'adapte aussi ...

147357		pâte nettoyante douce, tube avec capacité 250 ml
194847		revêtement de sol industriel, marchandise au mètre, hauteur x largeur 9 x 900 mm, longueur max. 18300 mm, en PVC avec surface striée dans le sens de la longueur en gris
520197		boîte à outils, hauteur x largeur x profondeur 200 x 530 x 200 mm, 6 casiers, en acier, coloris bleu martelé